



CERT

# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## DVGW type examination certificate

DW-6201CL0241

Registriernummer  
registration number

**Anwendungsbereich**  
*field of application*

Produkte der Wasserversorgung  
*products of water supply*

**Zertifikatinhaber**  
*owner of certificate*

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG  
Fritz-Müller-Straße 6-8, D-74653 Ingelfingen-Criesbach

**Vertreiber**  
*distributor*

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG  
Fritz-Müller-Straße 6-8, D-74653 Ingelfingen-Criesbach

**Produktart**  
*product category*

Armaturen für die Wasserversorgung: Absperrklappe (6201)

**Produktbezeichnung**  
*product description*

zentrische Absperrklappe (Wafer, Lug bzw. U-Form) für die  
Trinkwasserversorgung

**Modell**  
*model*

VICTORIA

**Prüfberichte**  
*test reports*

Baumusterprüfung: 2-0076/22 T01 vom 13.01.2023 (TZW)  
Kontrollprüfung Labor: 2-0007/21 vom 02.09.2021 (TZW)  
Kontrollprüfung Labor: A0 007/17 vom 13.04.2017 (TZW)  
Baumusterprüfung: A0 001/09 + A0 002/09 vom 20.06.2010 (TZW)  
Hygiene: 2200455 / 17319 / 1H vom 09.09.2022 (ÖFI)

**Prüfgrundlagen**  
*test basis*

DVGW W 363-(P) (01.06.2010)  
DIN EN 1074-1 (01.07.2000)  
DIN EN 1074-2 (01.07.2004)  
UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023)  
UBA ELASTOM (16.03.2016)  
DVGW W 270 (01.11.2007)

**Ablaufdatum / AZ**  
*date of expiry / file no.*

20.06.2028 / 22-0012-WNV

70088-04-A-DE

03.04.2023 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle  
*date, issued by, sheet, head of certification body*



DVGW CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3  
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888  
Fax +49 228 91 88 - 993

[www.dvgw-cert.com](http://www.dvgw-cert.com)  
[info@dvgw-cert.com](mailto:info@dvgw-cert.com)

<b>Typ type</b>	<b>Technische Daten technical data</b>	<b>Bemerkungen remarks</b>
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 25	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 40	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 50	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 65	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 80	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 100	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 125	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 150	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 200	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 250	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 300	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 350	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 400	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 450	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 500	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 600	

<b>Ausführungsvariante type variation</b>	<b>Erläuterungen explanations</b>
480; R480	ohne Antrieb
481; R481	mit pneumatischem Antrieb
487; R487	mit manuellem Antrieb
488; R488	mit elektrischem Antrieb