

# GEMÜ 1219 connecteur femelle - connecteur mâle M12

Modèle de base: Bague filetée en laiton nickelé, à câbler, bornier de raccordement, connecteur femelle, droit



## Données pour la commande

Type	Code	Raccordement	Code
1219 connecteur femelle / connecteur mâle M12	1219	À câbler, bornier de raccordement	00M0
Bus de terrain	Code	Avec 2 m de câble, 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> en PUR	02M0
Sans	000	Avec 5 m de câble, 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> en PUR	05M0
Accessoire	Code	Avec 10 m de câble, 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> en PUR	10M0
Accessoire	Z	Avec 15 m de câble, 5 x 0,34 mm <sup>2</sup> en PUR	15M0
Matériau de la bague filetée	Code	Type de connecteur	Code
Laiton nickelé	00	M12, 5 pôles	M125
Inox	02		
PA, Polyamide	03		
Forme du connecteur	Code	Type de détrompeur	Code
Connecteur femelle, droit	00DG	Détrompeur mâle	A
Connecteur femelle, coudé	00DW	Détrompeur femelle , inverse	B
Connecteur mâle, droit	00SG		
Connecteur mâle, coudé	00SW		
Exemple de référence	1219	000	Z
Type (Code)	1219	00	00
Diamètre Nominal (Code)		000	
Accessoire (Code)		Z	
Matériau de la bague filetée (Code)		00	
Forme du connecteur (Code)		00DG	
Raccordement (Code)			02M0
Type de connecteur (Code)			M125
Type de détrompeur (Code)			A

Pour connaître l'ensemble de la gamme des accessoires et des autres produits GEMÜ,  
veuillez consulter le programme de fabrication.  
Disponible sur simple demande auprès de nos services.