

Spezifikation | GEMÜ Schwebekörperdurchflussmesser

Kunde/Projekt _____ Ansprechpartner _____
Datum _____ Telefon _____
Ansprechpartner (GEMÜ) _____ E-Mail _____

Technische Anforderungen

Angaben zum Berechnen

Medium

Medientemperatur

Konzentration %

Dichte *

Viskosität *

Messbereich **

Typ

Mac

Anschlussart

Messerehrwer

Dichtwerkstoffe

der Anschlussteile

** Grundlage 0°C, 1013,25 mbar Normbedingungen. Bei abweichenden Bedingungen bitte angeben.

*** Grundlage 0 °C, 1013,25 mbar Normbedingungen. Bei abweichenden Bedingungen, bitte angeben.

Eine technische Abklärung der Anfrage muss in jedem Fall im Hause GEMÜ erfolgen.

Kommentar: