



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6201CL0241

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG Fritz-Müller-Straße 6-8, D-74653 Ingelfingen-Criesbach
Vertreiber <i>distributor</i>	GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG Fritz-Müller-Straße 6-8, D-74653 Ingelfingen-Criesbach
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für die Wasserversorgung: Absperrklappe (6201)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	zentrische Absperrklappe (Wafer, Lug bzw. U-Form) für die Trinkwasserversorgung
Modell <i>model</i>	VICTORIA
Prüfberichte <i>test reports</i>	Baumusterprüfung: 2-0076/22 T01 vom 13.01.2023 (TZW) Kontrollprüfung Labor: 2-0007/21 vom 02.09.2021 (TZW) Baumusterprüfung: A0 001/09 + A0 002/09 vom 20.06.2010 (TZW) Hygiene: 2200455 / 17319 / 1H vom 09.09.2022 (ÖFI)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 363-(P) (01.06.2010) DIN EN 1074-1 (01.07.2000) DIN EN 1074-2 (01.07.2004) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA KTW-BWGL (07.03.2022) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	20.06.2028 / 22-0012-WNV

70028-04-A-DE

28.04.2023 Fk A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 25	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 40	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 50	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 65	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 80	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 100	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 125	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 150	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10/16 Nennweite: DN 200	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 250	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 300	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 350	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 400	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 450	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 500	
VICTORIA	Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 600	
Ausführungsvariante <i>type variation</i>	Erläuterungen <i>explanations</i>	
480; R480	ohne Antrieb	
481; R481	mit pneumatischem Antrieb	
487; R487	mit manuellem Antrieb	
488; R488	mit elektrischem Antrieb	