


Verfügbarkeiten

Die Anschlüsse **Überwurfmutter mit Innen bzw. Außengewinde (Code FV, MV)** sind für die folgenden GEMÜ Membranventile verfügbar:

601, 605, 611, 612, 615, 625, 650, 653, 654, 671, 673, 687, 695

Abmessungen

Überwurfmutter mit Innen- und Außengewinde (Code FV, MV)



Anschlussart Überwurfmutter mit Innengewinde (Code FV)¹⁾

MG	DN	NPS	Ød	H1	LF	SW
8	8	1/4"	9,1	8,5	40,9	3/4"
	10	3/8"	15,5	8,5	51,0	1 1/16"
	15	1/2"	15,5	8,5	41,4	1 1/16"
10	10	3/8"	15,5	12,5	62,5	1 1/16"
	15	1/2"	15,5	12,5	52,9	1 1/16"
	20	3/4"	22,6	12,5	85,7	1 1/2"
25	20	3/4"	22,6	19,0	92,2	1 1/2"
	25	1"	30,5	19,0	99,3	1 3/4"

Anschlussart Überwurfmutter mit Außengewinde (Code MV)¹⁾

MG	DN	NPS	Ød	H1	LM	SW
8	8	1/4"	9,1	8,5	55,9	5/8"
	10	3/8"	15,5	8,5	68,1	15/16"
	15	1/2"	15,5	8,5	58,4	15/16"
10	10	3/8"	15,5	12,5	79,6	15/16"
	15	1/2"	15,5	12,5	69,9	15/16"
	20	3/4"	22,6	12,5	85,7	1 5/16"
25	20	3/4"	22,6	19,0	92,2	1 5/16"
	25	1"	30,5	19,0	99,3	1 5/8"

Maße in mm

1) Anschlussart

Code FV: Rohrverschraubung mit frontbündiger Edelstahldichtkontur, Überwurfmutter mit Innengewinde (weiblich)

Code MV: Rohrverschraubung mit frontbündiger Edelstahldichtkontur, Überwurfmutter mit Außengewinde (männlich)