

GEMÜ 1041 Plaque de compensation / montage

pour vannes à membrane plastiques GEMÜ, DN 12 - 50

pour GEMÜ 610, 617, R629, R639, R647, R649, R677 et R690

Modèle 05 (88058183) - Plaque de compensation, PP (renforcé à la fibre de verre)

Pour montage sur surface plane, pour que le raccord puisse être manipulé sans difficulté.
Compensation de niveau entre DN 15 - 32 et le centre du tube des corps DN 32 - 50,
si ceux-ci ont été montés directement et sans plaque de compensation.



Modèle 06 (88058184) - Plaque de compensation, PP (renforcé à la fibre de verre)

Compensation de niveau entre DN 15 - 32 et le centre du tube des corps DN 32 - 50,
si ceux-ci sont équipés d'une plaque de compensation GEMÜ 1041 000 Z07.




Modèle 07 (88058185) - Plaque de compensation, PP (renforcé à la fibre de verre)

Pour montage sur surface plane, pour que le raccord puisse être manipulé sans difficulté.
Compensation de niveau entre DN 32 - 50 et le centre du tube des corps DN 15 - 32,
si ceux-ci sont équipés d'une plaque de compensation GEMÜ 1041 000 Z06.




Dimensions 05 [mm]




GEMÜ R647	DN 15 - 32	DN 40 - 50
GEMÜ R629, R639, R649, R677, R690	DN 15 - 32	DN 40 - 65

Dimensions 06 [mm]



GEMÜ R647	DN 15 - 32	DN 40 - 50
GEMÜ R629, R639, R649, R677, R690	DN 15 - 32	DN 40 - 65

Dimensions GEMÜ 07 [mm]



GEMÜ R647	DN 15 - 32	DN 40 - 50
GEMÜ R629, R639, R649, R677, R690	DN 15 - 32	DN 40 - 65

GEMÜ 1041 000 Z02 - Plaque de montage, PP (renforcé à la fibre de verre)

Plaque de montage pour GEMÜ 610 et 617, DN 12 et 15. Code de commande 1041 000 Z02-
Pour matériau de corps de vanne PP et PVC.



GEMÜ 1041 000 Z03 - Plaque de montage, PP (renforcé à la fibre de verre)

Pour montage sur surface plane, pour que le raccord puisse être manipulé sans difficulté.
Compensation de niveau entre DN 15 - 25 et les géometries des corps DN 32 - 50, si ceux-ci
ont été montés directement et sans plaque de montage. Code de commande 1041 000 Z03
Pour R690, R677, R647, R629, R639, R649 (MG 20, DN 15 - 25)



Modèle 08 (88069020) - Plaque de montage, PVDF

Plaque de montage pour GEMÜ 610 et 617, DN 15, MG 10



Modèle 09 (88069012) - Plaque de montage, PVDF

Plaque de montage pour GEMÜ 610 et 617 pour code raccordement 1




Modèle 10 (88541092) - Plaque de montage, PVDF


Plaque de montage pour GEMÜ R629, R639, DN15, MG10




Dimensions 02 [mm]




Dimensions 03 [mm]




Dimensions 08 [mm]



Dimensions 09 [mm]



Dimensions 10 [mm]



Pour les divers accessoires et autres produits, veuillez consulter notre programme de fabrication.
Disponible sur simple demande auprès de nos services.

GEMÜ® GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

