

GEMÜ 1220, 1221, 1222, 1223, 1224

Přístrojové zásuvky

Přístrojové zásuvky: Typ A a B (podle DIN EN 175301-803 nebo průmyslového standardu) s těsněním, s a bez světelného zdroje

Základní provedení: Svorky, bez můstkového usměrňovače, bez odrušení, 230 V 50/60 Hz, (doutnavka)

Materiál: PA, polyamid



GEMÜ 1220
Forma A
DIN EN 175301-803
se světelným zdrojem



GEMÜ 1221
Forma A
DIN EN 175301-803
bez světelného zdroje



GEMÜ 1222
Forma B
průmyslový standard
se světelným zdrojem



GEMÜ 1223
Forma B
průmyslový standard
bez světelného zdroje



GEMÜ 1224
Forma B
DIN EN 175301-803
s/bez světelného zdroje

Objednací údaje

Typ / provedení	kód
1220 / Forma A (široká), podle DIN EN 175301-803 Přístrojová zásuvka se světelným zdrojem	1220
1221 / Forma A (široká), podle DIN EN 175301-803 Přístrojová zásuvka bez světelného zdroje	1221
1222 / Forma B (úzká), průmyslový standard Přístrojová zásuvka se světelným zdrojem	1222
1223 / Forma B (úzká), průmyslový standard Přístrojová zásuvka bez světelného zdroje	1223
1224 / Forma B (úzká), podle DIN EN 175301-803 Přístrojová zásuvka s/bez světelného zdroje	1224

Průmyslová sběrnice	kód
bez	000

Příslušenství	kód
Příslušenství	Z

Přípojka	kód
Svorky	0
Konektor, M12, bez odrušení, (typ 1220,1221,1223) bez můstkového usměrňovače (pouze napětí 24 V)	2

Světelný zdroj	kód
Bez světelného zdroje	0
Doutnavka (pro ≥ 120 V)	1
Žárovka (pro ≤ 48 V)	2
Červené LED (pro 24 V DC)	3
Zelené LED (pro 24 V DC)	4
Žluté LED (pro 24 V DC)	5

Můstkový usměrňovač	kód
Bez můstkového usměrňovače	0
S můstkovým usměrňovačem	1

Odrušení	kód
Bez odrušení	0
Dioda (pouze u stejnosměrného napětí)	1
Varistor (pouze u střídavého napětí)	2

Napětí	kód
24 V	24
48 V	48
120 V	120
230 V	230

Frekvence	kód
AC 50/60 Hz	50/60
Stejnoseměrné napětí	DC

Volitelné provedení	č. K
Bez látek narušujících smáčení laku (LABS)	0101

Příklad objednávky	1220	000	Z	0	4	0	0	24	DC
Typ/provedení (kód)	1220								
Průmyslová sběrnice (kód)		000							
Příslušenství (kód)			Z						
Přípojka (kód)				0					
Světelný zdroj (kód)					4				
Můstkový usměrňovač (kód)						0			
Odrušení (kód)							0		
Napětí (kód)								24	
Frekvence (kód)									DC
Volitelné provedení (č. K)									

Upozornění: U verze pro stejnosměrné napětí s můstkovým usměrňovačem je konektor chráněn proti přepólování.

Další příslušenství a produkty viz produktový program a ceník.
Kontaktujte nás.

GEMÜ® ARMATURY, MĚŘICÍ
A ŘÍDICÍ SYSTÉMY

