

GEMÜ TubeStar

Schlauch



Merkmale

- Werte dynamischer Auslaugtests liegen klar unterhalb der Norm SEMI F57 (HighPurity-Ausführung)
- Ausgezeichnete chemikalische und physikalische Eigenschaften
 - High Purity-Ausführung, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
- Sehr gute Druckbeständigkeit
- Gute Biegeweichselfestigkeit
- Hohe Transparenz



Beschreibung

TubeStar ist eine Produktreihe von hochreinen und Standard-PFA-Schläuchen.
Eingesetzt werden sie bevorzugt bei Anwendungen mit Reinstmedien sowie weiteren Chemikalien.

Technische Details

- **Medientemperatur:** -70 bis 250 °C
- **Betriebsdruck:** 2 bis 20 bar
- **Schlauchgrößen:** 1/4" bis 1¼"
- **Werkstoffe:** PFA

Technische Angaben abhängig von der jeweiligen Konfiguration

Bestelldaten

Die Bestelldaten stellen eine Übersicht der Standard-Konfigurationen dar.

Vor Bestellung die Verfügbarkeit prüfen. Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

Bestellcodes

1 Typ	Code
Schlauch	TU

2 Schlauchgröße	Code
1/4" (6,35 mm)	4
3/8" (9,52 mm)	6
1/2" (12,70 mm)	8
3/4" (19,05 mm)	12
1" (25,40 mm)	16
1 1/4" (31,75 mm)	20

3 Wandstärke	Code
0,047" (1,19 mm)	047
0,062" (1,57 mm)	062
0,075" (1,9 mm)	075

4 Material	Code
PFA, Perfluoralkoxy	30

5 Rohstoff	Code
450 HP CHEMOURS	U

5 Rohstoff	Code
PFA M620, Dyneon 6502T oder Daikin AP-230	-

6 Lieferform	Code
Stange	S
Rolle	C
Spule	R

7 Schlauchlänge	Code
3 m	3M
10 m	10M
20 m	20M
50 m	50M
100 m	100M
200 m	200M
300 m	300M
400 m	400M

8 Ausführung High Purity	Code
High Purity	HP
Smart Line	HPS

Bestellbeispiel

Bestelloption	Code	Beschreibung
1 Typ	TU	Schlauch
2 Schlauchgröße	16	1" (25,40 mm)
3 Wandstärke	062	0,062" (1,57 mm)
4 Material	30	PFA, Perfluoralkoxy
5 Rohstoff	U	450 HP CHEMOURS
6 Lieferform	C	Rolle
7 Schlauchlänge	50M	50 m
8 Ausführung High Purity	HP	High Purity

Technische Daten

Medium


Betriebsmedium: Aggressive, neutrale, gasförmige und flüssige Medien und Dämpfe, die die physikalischen und chemischen Eigenschaften des jeweiligen Schlauchwerkstoffes nicht negativ beeinflussen.

Temperatur

Medientemperatur: -70 – 250 °C

Druck

Druck-Temperatur-Diagramm:



Größe	Temperatur [°C]						
	23	50	75	100	150	200	250
	Betriebsdruck						
1/4"	20,24	17,61	15,58	13,76	10,73	7,89	5,67
3/8"	17,81	15,5	13,71	12,11	9,44	6,95	4,99
1/2"	13,35	11,62	10,28	9,08	7,08	5,21	3,74
3/4"	8,9	7,74	6,85	6,05	4,72	3,47	2,49
1"	6,68	5,81	5,14	4,54	3,54	2,6	1,87
1 1/4"	6,46	5,62	4,98	4,39	3,43	2,52	1,81

Drücke in bar

Mechanische Daten

Material:

Standard-Ausführung

Je nach Verfügbarkeit PFA M620, Dyneon 6502T oder Daikin MP-230

High Purity-Ausführung

Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
andere Rohstofftypen auf Anfrage

Abmessungen

**Extraktion von PFA-Schläuchen
(nach SEMI F 57):**

Element	Maximalwerte [$\mu\text{g}/\text{m}^2$]	
	Semi 57	GEMÜ TubeStar®
Ca	30	0
Cr	1	0,53
Cu	15	0,34
Fe	5	0,17
K	15	0,18
Na	15	0,43
Zn	10	9,25
Al	10	0,36

Toleranzen:

Größe	Toleranz AD*			Toleranz Wandstärke	
	Zoll	Zoll	mm	Zoll	mm
1/4"	+/- 0,004	+/- 0,10	+/- 0,004	+/- 0,10	
3/8"	+/- 0,004	+/- 0,10	+/- 0,005	+/- 0,12	
1/2"	+/- 0,005	+/- 0,12	+/- 0,005	+/- 0,12	
3/4"	+/- 0,005	+/- 0,12	+/- 0,005	+/- 0,12	
1"	+/- 0,008	+/- 0,20	+/- 0,005	+/- 0,12	
1 1/4"	+/- 0,008	+/- 0,20	+/- 0,008	+/- 0,20	

* AD = Außendurchmesser


Verpackungseinheiten:

3 m als Stangenware

10 bis 400 m als Rollenware (bei 200 bis 400 m mit zusätzlicher Kunststoffspule)

Kundenspezifische Längen (metrisch oder auch zöllisch) auf Anfrage

Abmessungen



Größe	Code	ød – ID*		øD – AD*		s		Biegeradius	
		Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm	Zoll	mm
1/4"	4	0,156	3,97	0,25	6,35	0,047	1,19	1,34	34,0
3/8"	6	0,251	6,38	0,375	9,52	0,062	1,57	2,28	58,0
1/2"	8	0,376	9,55	0,5	12,70	0,062	1,57	4,06	103,0
3/4"	12	0,626	15,9	0,75	19,05	0,062	1,57	9,13	232,0
1"	16	0,876	22,25	1,0	25,40	0,062	1,57	16,18	411,0
1 1/4"	20	1,126	27,95	1,250	31,75	0,075	1,90	20,91	531,0

* ID = Innendurchmesser, AD = Außendurchmesser

Montagewerkzeug

GEMÜ 1098

Schlauchformdorn

Der Schlauchformdorn GEMÜ 1098 ist ein Montagewerkzeug für Flareanschlüsse.



Bestellinformationen

Schlauchgröße	DN	Bestell-Nr.
1/4"	4	1098 4Z 01
3/8"	6	1098 6Z 01
1/2"	10	1098 8Z 01
3/4"	15	1098 12Z 01
1"	20	1098 16Z 01
1 1/4"	25	1098 20Z 01



GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 D-74653 Ingelfingen-Criesbach
Tel. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de
www.gemu-group.com