

Conception

La vanne 2/2 voies type GEMÜ 532 à commande pneumatique dispose d'un actionneur à piston en aluminium robuste nécessitant peu d'entretien. L'étanchéité au niveau de l'axe de vanne est réalisée par un presse-étoupe se positionnant de lui-même et ne nécessitant qu'un entretien minime même après une utilisation prolongée. Le joint racleur placé devant le presse-étoupe le protège contre l'encrassement et d'une usure prématuée.


Caractéristiques

- Convient pour les fluides neutres ou agressifs* sous la forme liquide ou gazeuse
- En montage standard, clapet mobile
- Série avec corps en fonte sphéroïdale ou en inox
- Versions avec raccords à brides
- Versions vannes de régulation suivant les spécifications du client disponibles

Avantages

- Actionneur aluminium robuste
- Rendement important au niveau du débit et compacité
- Accessoires:
 - Indicateurs électriques de position
 - Boîtiers de contrôle et de commande
 - Positionneurs/régulateurs de process électropneumatiques (voir fiche technique GEMÜ 532 vanne de régulation)
 - Limiteur de course
- Presse-étoupe adapté en standard aux applications « spécial vide » jusqu'à 20 mbars absolu

* Voir données techniques du fluide de service en page 2

Vue en coupe

Données techniques

Fluide de service

Convient pour les fluides neutres ou agressifs, sous la forme liquide, gazeuse ou de vapeur respectant les propriétés physiques et chimiques des matériaux du corps et de l'étanchéité.

Pression de service max. admissible voir tableau

Température des fluides -10° à 180 °C

Viscosité maximale admissible 600 mm²/s

Versions pour températures inférieures/supérieures et viscosités supérieures sur demande

Fluide de commande

Gaz neutres

Température max. admissible du fluide: 60 °C

Volume de remplissage:

Taille d'actionneur 0 et 3: 0,05 dm³

Taille d'actionneur 1 et 4: 0,125 dm³

Taille d'actionneur 2: 0,625 dm³

Conditions d'utilisation

Température ambiante max. 60 °C

Taux de fuite max. admissible du siège

Étanchéité du siège		Norme	Procédure de test	Taux de fuite	Fluide d'essai
PTFE		DIN EN 12266-1	P12	A	Air
Métal		DIN EN 12266-1	P12	F	Air

Diamètre nominal	Pression de service max. [bars] Fct. Cde 1 Normalement fermée (NF)					Pression de commande [bars] Fct. Cde 1 Normalement fermée (NF)					Valeurs Kv
	Taille d'act. 0 piston ø 50 mm	Taille d'act. 3 piston ø 50 mm	Taille d'act. 1 piston ø 70 mm	Taille d'act. 4 piston ø 70 mm	Taille d'act. 2 piston ø 120 mm	Taille d'act. 0	Taille d'act. 3	Taille d'act. 1	Taille d'act. 4	Taille d'act. 2	
15	12,0	10,0	40,0	10,0	-	4,7 - 10		5,5 - 10		-	4,6
20	6,0	10,0	20,0	10,0	40,0	4,7 - 10		5,5 - 10		4,0 - 8	8,0
25	2,5	10,0	10,0	10,0	40,0	4,7 - 10		5,5 - 10		4,0 - 8	13,0
32	-	-	7,0	10,0	22,0*	-		5,5 - 10		4,0 - 8	22,0
40	-	-	4,5	10,0	15,0*	-		5,5 - 10		4,0 - 8	35,0
50	-	-	3,0	10,0	10,0	-		5,5 - 10		5,5 - 8	50,0
65	-	-	-	-	7,0	-		-		5,5 - 8	90,0
80	-	-	-	-	5,0	-		-		5,5 - 8	127,0
100	-	-	-	-	2,5	-		-		5,5 - 8	200,0

Pressions de service avec matériau d'étanchéité PTFE (Code 5), pour le matériau d'étanchéité acier (Code 10) les pressions sont égales à 60% de celles indiquées ci-dessus.

* Pressions de service supérieures sur demande

Valeurs du Kv déterminées selon DIN EN 60534. Les valeurs de Kv sont données pour la fonction de commande 1 (NF) et avec le plus grand actionneur pour le diamètre nominal respectif. Les valeurs du Kv peuvent différer selon les configurations du produit (p. ex. autres types de raccordements ou matériaux du corps).

Diamètre Nominal	Pression de service max. [bars] Fct. Cde 2 Normalement ouverte (NO / Fct. Cde 3 Double effet (DE))		Pression de commande [bars] Fct. Cde 2 Normalement ouverte (NO / Fct. Cde 3 Double effet (DE))	
	Taille d'act. 1 piston ø 70 mm	Taille d'act. 2 piston ø 120 mm	Taille d'act. 1	Taille d'act. 2
15	40,0	-	max. 5 bars	
20	40,0	40,0		
25	32,0	40,0		
32	20,0	40,0		
40	12,0	40,0		
50	8,0	30,0		
65	-	16,0		
80	-	12,0		
100	-	8,0		

Pour les pressions de service max. il faut respecter la corrélation pression / température (voir tableau en page 3).

Toutes les pressions sont données en bars relatifs.


Corrélation Pression / Température pour corps de vanne à clapet à siège droit							
Code du raccordement	Matériau code	Pressions de service admissibles en bar à température en °C*					
		RT	100	150	200	250	300
8	37	16,0	16,0	14,5	13,4	12,7	11,8
10	37	25,0	25,0	22,7	21,0	19,8	18,5
11	37	40,0	40,0	36,3	33,7	31,8	29,7
39	37	19,0	16,0	14,8	13,6	12,0	10,2
8	90	16,0	16,0	15,5	14,7	13,9	11,2
39	90	17,0	16,0	14,8	13,9	12,1	10,2

* Les vannes peuvent être utilisées jusqu'à -10°C RT = température ambiante Toutes les pressions sont données en bars relatifs.
Corrélation pression-température pour le code de connexion 48: DN 15 - 40 voir code de connexion 10, DN 50 voir code de connexion 8.

Courbes de pression de service / de pression de commande Fonction de commande 1: Normalement fermée (NF) / Sens du débit: Sur le clapet


Taille d'actionneur 3

pression de commande min. en fonction de la pression de service



Taille d'actionneur 4


pression de commande min. en fonction de la pression de service



Courbes de pression de service / de pression de commande Fct. Cde. 2: Normalement ouverte (NO) / Fct. Cde. 3: Double effet (DE) Sens du débit: Sous le clapet


Taille d'actionneur 1

pression de commande min. en fonction de la pression de service



Taille d'actionneur 2

pression de commande min. en fonction de la pression de service



Données pour la commande

Forme du corps	Code
Passage en ligne	D

Fonction de commande	Code
Normalement fermée (NF)	1
Normalement ouverte (NO)	2*
Double effet (DE)	3*
*Non disponible avec piston ø 50 mm	

Raccordement	Code
--------------	------

Brides

Brides EN 1092 / PN16 / forme B, encombrement EN 558, série 1, ISO 5752, série de base 1	8
--	---

Brides EN 1092 / PN25 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, basic series série de base 1	10
--	----

Brides EN 1092 / PN40 / forme B, encombrement EN 558, série 1 ISO 5752, série de base 1	11
---	----

Brides ANSI Class 150 RF, dimensions face-à-face FAF EN 558 série 1, ISO 5752, série de base 1	39
--	----

Bride percée pour JIS 20K (DN 15 - 40), Bride percée pour JIS 10K (DN 50), encombrement EN 558, série 10, ASME/ANSI B 16.10 tableau 1, colonne 16	48
--	----

Matériaux du corps	Code
1.4408, inox de fonderie	37
EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3), fonte sphéroïdale	90


Etanchéité du siège	Code
PTFE	5
PTFE, renforcé à la fibre de verre	5G
Acier	10
Autres étanchéités du siège sur demande	

Taille d'actionneur	Débit	Code
Actionneur 0	piston ø 50 mm	sous le clapet
Actionneur 1	piston ø 70 mm	sous le clapet
Actionneur 2	piston ø 120 mm	sous le clapet
Actionneur 3	piston ø 50 mm	sur le clapet
Actionneur 4	piston ø 70 mm	sur le clapet

* Sens du débit préconisé pour les fluides liquides incompressibles afin d'éviter des « coups de bâlier »


** uniquement fonction de commande NF

GEMÜ 532
Actionneurs
0, 1, 2



Flux
sous le clapet

GEMÜ 532
Actionneur 3, 4



Flux
sur le clapet

Données pour la commande

Version	Code
Presse-étoupe PTFE / PTFE convient pour le contact avec les denrées alimentaires suivant Règlement UE n° 1935/2004	2013
Température des fluides -10 à 210 °C (uniquement avec étanchéité du siège code 5G et 10)	2023

Version spéciale	Code
Montage clapet fixe et version spéciale pour Oxygène	B
Montage clapet fixe	C
Version spéciale pour Oxygène (température max. 60 °C, pression de service max. 10 bars), Sens du débit: Sur le clapet	S

Exemple de référence	532	25	D	8	90	5	1	1	-	B
Type	532									
Diamètre Nominal		25								
Forme du corps (Code)			D							
Raccordement (Code)				8						
Matériau du corps (Code)					90					
Etanchéité du siège (Code)						5				
Fonction de commande (Code)							1			
Taille d'actionneur (Code)								1		
Version (Code)									-	
Version spéciale (Code)										B

Version pour le contact avec les denrées alimentaires

Pour le contact avec les denrées alimentaires, le produit doit être commandé avec les options de commande suivantes :

Version code 2013

Étanchéité du siège code 5, 5G, 10

Matériau du corps code 37

Dimensions [mm]

Dimensions de l'actionneur


Taille d'actionneur	øB	M	A2	G
0 + 3	71	M16x1	-	G 1/4
1 + 4	96	M16x1	85,5	G 1/4
2	164	M22x1,5	123,0	G 1/4

Cotes d'encombrement / Poids de l'actionneur (sans corps), raccordement codes 8, 10, 39, 48

		Taille d'actionneur 0 + 3		Taille d'actionneur 1 + 4		Taille d'actionneur 2	
DN	SW1 métrique	CT	Poids [kg]	CT	Poids [kg]	CT	Poids [kg]
15	36	197	3,25	207	4,1	-	-
20	41	204	4,25	214	5,1	291	-
25	46	215	5,15	225	6,0	302	-
32	55	-	-	230	8,2	307	-
40	60	-	-	241	9,5	318	-
50	75	-	-	249	12,3	326	-
65	75	-	-	-	-	349	-
80	75	-	-	-	-	369	-
100	75	-	-	-	-	390	-

Cotes d'encombrement / Poids de l'actionneur (sans corps), raccordement codes 11

		Taille d'actionneur 0 + 3		Taille d'actionneur 1 + 4		Taille d'actionneur 2	
DN	SW1 métrique	CT	Poids [kg]	CT	Poids [kg]	CT	Poids [kg]
15	36	197	3,25	207	4,1	-	-
20	41	204	4,25	214	5,1	291	-
25	46	215	5,15	225	6,0	302	-
32	55	-	-	230	8,2	307	-
40	60	-	-	241	9,5	318	-
50	75	-	-	261	12,3	338	-




Dimensions [mm]

Raccords à brides, code du raccordement 8


Matériaux du corps de vanne: 1.4408 (code 37), EN-GJS-400-18-LT (code 90)

DN	Code du matériau 37					Code du matériau 90					Poids [kg]
	Nombre de vis	FTF	ø D	ø K	ø L	Nombre de vis	FTF	ø D	ø K	ø L	
15	-	-	-	-	-	4	130	95	65	14	2,2
20	-	-	-	-	-	4	150	105	75	14	3,0
25	-	-	-	-	-	4	160	115	85	14	3,7
32	-	-	-	-	-	4	180	140	100	18	5,3
40	-	-	-	-	-	4	200	150	110	18	6,3
50	4	230	165	125	18	4	230	165	125	18	8,4
65	4	290	185	145	18	4	290	185	145	18	12,7
80	8	310	200	160	18	8	310	200	160	18	15,4
100	8	350	220	180	18	8	350	220	180	18	23,0

Voir tableau de correspondance des raccordement/matériaux du corps en page 8



DN 15 - 50




65 - 100

Raccords à brides, code du raccordement 10, 11, 48


Matériaux du corps de vanne: 1.4408 (Code 37)

DN	Code du raccordement 10				Code du raccordement 11				Code du raccordement 48				Poids [kg]	
	Nombre de vis	FTF	ø D	ø K	ø L	FTF	ø D	ø K	ø L	FTF	ø D	ø K	ø L	
15	4	-	-	-	-	130	95	65	14	108	95	70	15	2,2
20	4	-	-	-	-	150	105	75	14	117	100	75	15	3,0
25	4	-	-	-	-	160	115	85	14	127	125	90	19	3,7
32	4	180	140	100	18	180	140	100	18	-	-	-	-	5,3
40	4	200	150	110	18	200	150	110	18	165	140	105	19	6,3
50	4	-	-	-	-	230	165	125	18	203	155	120	19	8,4

Voir tableau de correspondance des raccordement/matériaux du corps en page 8



DN 15 - 50 Code 48
DN 15 - 40 Code 11




DN 50 Code 11

Dimensions [mm]


Raccords à brides, code du raccordement 39 Matériaux du corps de vanne: 1.4408 (code 37), EN-GJS-400-18-LT (code 90)

DN	Nombre de vis	FTF	ø D	ø K	ø L	Poids [kg]
15	4	130	90	60,3	15,9	2,2
20	4	150	100	69,9	15,9	3,0
25	4	160	110	79,4	15,9	3,7
32	4	180	115	88,9	15,9	5,3
40	4	200	125	98,4	15,9	6,3
50	4	230	150	120,7	19,0	8,4
65	4	290	180	139,7	19,0	12,7
80	4	310	190	152,4	19,0	15,4
100	8	350	230	190,5	19,0	23,0

Voir tableau de correspondance des raccordement/matériaux du corps en page 8



DN 15 - 50



65 - 100

Tableau de correspondance raccordements / matériaux du corps de vanne GEMÜ 532

Raccordement code	8		10	11	39		48
Matériau code	37	90	37	37	37	90	37
DN 15	-	X	-	X	X	X	X
DN 20	-	X	-	X	X	X	X
DN 25	-	X	-	X	X	X	X
DN 32	-	X	X	X	X	X	-
DN 40	-	X	X	X	X	X	X
DN 50	X	X	-	X	X	X	X
DN 65	X	X	-	-	X	X	-
DN 80	X	X	-	-	X	X	-
DN 100	X	X	-	-	X	X	-

Pour connaître l'ensemble de la gamme des vannes à clapet, des accessoires et des autres produits GEMÜ,
veuillez consulter le programme de fabrication.
Disponible sur simple demande auprès de nos services.

GEMÜ GESTION DES FLUIDES
VANNES, MESURE ET REGULATION

