

GEMÜ Winkelgeber

Zur Erleichterung der Montage von 2/2-Wege-Membranventilkörpern aus Edelstahl hat GEMÜ einen patentierten Winkelgeber entwickelt. Mit diesem lässt sich die richtige Einbauposition eines Membranventilkörpers einfach und schnell definieren. Der Winkelgeber wird dazu auf den Ventilkörper aufgesetzt, sodass die Aufnahmezapfen in die für die Antriebsbefestigung vorgesehenen Ventilkörper-Bohrungen eingreifen. Die Arretierung erfolgt über einen Exzenterverschluss an einem der Zapfen. Um ein falsches Aufsetzen zu verhindern ist die Durchflussrichtung eindeutig markiert. Der zu wählende Einbauwinkel lässt sich in Abhängigkeit von der Ventilkörpераusführung aus der technischen Information für Drehwinkel entnehmen. Dieser wird auf dem Winkelgeber eingestellt. Der Ventilkörper wird dann soweit gedreht, bis dieser entsprechend der Libellenanzeige waagerecht ist. Danach kann der Körper in die Rohrleitung eingebaut werden. Der Winkelgeber steht für die Membrangrößen MG 8 - 100 zur Verfügung.

Für Bestellungen können Sie nachfolgende Artikelnummern verwenden:

Winkelgeber für MG 8:	88278996
Winkelgeber für MG 10:	88277372
Winkelgeber für MG 25:	88277373
Winkelgeber für MG 40:	88277374
Winkelgeber für MG 50:	88277375
Winkelgeber für MG 80:	88277376
Winkelgeber für MG 100:	88379424

