

DAS VARIANTENREICHE SITZVENTIL

GEMÜ S40


mit Stellungsrückmelder GEMÜ 12A0



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das pneumatisch betätigte Sitzventil GEMÜ S40 eignet sich für vielfältige industrielle Anwendungen. Dank standardisierter Schnittstellen lässt sich der Austausch von Verschleißteilen einfach und schnell durchführen. Durch die von oben zugänglichen Steuerluftanschlüsse ist ein Ausrichten des Antriebs nicht notwendig.

ANWENDUNGSBEREICHE



Chemietechnik



Pharmazie



Maschinenbau &
verarbeitende Industrie




Energie- &
Umwelttechnik


GEMÜ



leap.gemu-group.com



Ein variantenreiches und langlebiges Sitz-ventil für einen breiten Anwendungsbereich



REGELANWENDUNGEN

Die Kunststoff-Kolbenlaufbuchse verbessert die Gleiteigenschaften und reduziert den „Stick-Slip-Effekt“, was zu einer optimalen Regelcharakteristik und geringerem Verschleiß führt. Individuell auf den Prozess abgestimmte Regelkennlinien ermöglichen eine hohe Flexibilität in der Planung und Umsetzung.

ROBUST UND WARTUNGS-FREUNDLICH

Kürzere Wartungs- und Stillstandzeiten durch den schnellen Austausch vormontierter Komponenten sowie den einfachen Wechsel von Verschleißteilen reduzieren Kosten. Die optische Stellungsanzeige mit Schauglas schützt zuverlässig vor Schmutz und Staub.

PRÄZISE ANTRIEBSABSTUFUNG

Auf Basis präziser Betriebsdaten können passende Antriebsgrößen gewählt werden, was Investitionskosten reduziert und Bauraum einspart.

KOMPATIBEL

Bestehende Ventilkörper in der Anlage lassen sich problemlos auf die neue Antriebstechnik umrüsten, da das Produkt rückwärtskompatibel ist. Zusätzliche Automatisierungsmodule können dank einheitlicher Schnittstellen flexibel und einfach integriert werden.

ANBAUKOMPONENTEN



GEMÜ S40 mit
multifunktionaler
Ventilansteuerung
GEMÜ 44A0



GEMÜ S40 mit
multifunktionaler
Ventilansteuerung
GEMÜ 44A0



GEMÜ S40 mit
intelligentem
Stellungsrückmelder
GEMÜ 12A0