

GEMÜ D457
à commande manuelle

GEMÜ D451
à commande pneumatique

GEMÜ D458
à commande motorisée

Vannes papillon avec une manchette élastomère Série GEMÜ D450

Domaines d'application

- Technologie chimique
- Énergie et environnement
- Construction mécanique et industrie manufacturière

Caractéristiques

- Excellente protection anticorrosion
- Poids réduit
- Perte de charge minimale
- Résistance aux UV
- Simple à monter

Description

Les GEMÜ D450 (axe libre),
D451 (à commande pneumatique),
D457 (à poignée) et
D458 (à commande motorisée),
sont des vannes papillon à axe centré
de diamètre nominal DN 50 à 300.


Détails techniques

- **Température du fluide* :**
  5 à 90 °C
- Température ambiante :
  -20 à 60 °C
- **Pression de service* :**
  à 10 bars
- **Diamètres nominaux* :**
  DN 50 à 300
- **Normes de raccordement:**
  ANSI | EN | JIS
- **Matériaux du corps :**
  PP, renforcé
- **Matériaux de la manchette :**
  EPDM | FKM
- **Matériaux du papillon :**
  PP-H | PVC-C | PVC-U
- **Conformités :**
  EAC

* selon la version et/ou les paramètres de fonctionnement

Applications

- Industrie process chimique
- Traitement de l'eau
- Approvisionnement en eau



GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6–8 · 74653 Ingelfingen · Allemagne · Tel. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de

Sujet à modification · 03/2025 · 88493579