

Beiblatt C60 und C67 Antriebsgröße 4

Dieses Beiblatt ist ausschließlich in Verbindung mit den Membranventilen C60 und C67 Antriebsgröße 4 gültig.

Bestelldaten

Die ECTFE-Mutter ist in folgenden Produktkombinationen verfügbar.

Bestellcodes

1 Typ	Code
Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige	C60
2 Anschlussgröße	Code
1 1/2", Code International: 24	24
2 ", Code International: 32	32
3 Gehäuseform	Code
Zweiwege-Durchgangskörper	D
4 Anschlussart	Code
Rohr	
Schweißstutzen Zoll	30
5 Werkstoff Ventilkörper	Code
PFA, Perfluoralkoxy	30
6 Membranwerkstoff	Code
PTFE/EPDM zweiteilig	5M
7 Steuerfunktion	Code
In Ruhestellung geschlossen (NC)	1
In Ruhestellung geöffnet (NO)	2
beidseitig angesteuert (DA)	3
8 Antriebsausführung	Code
Standardausführung	
Antriebsgröße 4, mit ECTFE-Überwurfmutter	4E
9 Ausführung High Purity	Code
High Purity weiß	HPW

Bestellbeispiel

Bestelloption	Code	Beschreibung
1 Typ	C60	Membranventil, pneumatisch betätigt, Kunststoff-Kolbenantrieb, optische Stellungsanzeige
2 Anschlussgröße	32	2 ", Code International: 32
3 Gehäuseform	D	Zweiwege-Durchgangskörper
4 Anschlussart	30	Schweißstutzen Zoll
5 Werkstoff Ventilkörper	30	PFA, Perfluoralkoxy
6 Membranwerkstoff	5M	PTFE/EPDM zweiteilig
7 Steuerfunktion	1	In Ruhestellung geschlossen (NC)
8 Antriebsausführung	4E	Antriebsgröße 4, mit ECTFE-Überwurfmutter
9 Ausführung High Purity	HPW	High Purity weiß


Betriebsdaten

Die Produktkombinationen mit der ECTFE-Mutter dürfen ausschließlich unter Einhaltung der nachfolgend genannten Parameter eingesetzt werden.

Produkttyp: C60/C67, Antriebsgröße 4
 Betriebstemperatur: -10 bis 60°C
 Umgebungstemperatur: 0 bis 60°C

Druck-Temperatur Diagramm:

ECTFE-Mutter für C60/C67, Antriebsgröße 4



Temperatur [°C]	Druck [bar]
-10	0
20	6
50	6
60	4

Supplement for C60 and C67 with actuator size 4

This supplement is only valid in conjunction with C60 and C67 diaphragm valves with actuator size 4.

Order data

The ECTFE nut is available in the following product combinations.

Order codes

1 Type	Code
Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator	C60
2 Connection size	Code
1 1/2", international code: 24	24
2", international code: 32	32
3 Body configuration	Code
2/2-way body	D
4 Connection type	Code
Pipe	
Imperial butt weld spigot	30
5 Valve body material	Code
PFA, perfluoroalkoxy	30
6 Diaphragm material	Code
PTFE/EPDM two-piece	5M
7 Control function	Code
Normally closed (NC)	1
Normally open (NO)	2
Double acting (DA)	3
8 Actuator version	Code
Standard version	
Actuator size 4, with ECTFE union nut	4E
9 High Purity version	Code
High Purity white	HPW


Order example

Ordering option	Code	Description
1 Type	C60	Diaphragm valve, pneumatically operated, plastic piston actuator, optical position indicator
2 Connection size	32	2", international code: 32
3 Body configuration	D	2/2-way body
4 Connection type	30	Imperial butt weld spigot
5 Valve body material	30	PFA, perfluoroalkoxy
6 Diaphragm material	5M	PTFE/EPDM two-piece
7 Control function	1	Normally closed (NC)
8 Actuator version	4E	Actuator size 4, with ECTFE union nut
9 High Purity version	HPW	High Purity white

Operating data

The product combinations with the ECTFE nut must only be used in compliance with the parameters specified below.

Product type: C60/C67, actuator size 4
 Operating temperature: -10 to 60 °C
 Ambient temperature: 0 to 60 °C

Pressure/temperature diagram:**ECTFE nut for C60/C67, actuator size 4**

Temperature [°C]	Pressure [bar]
-10	0
20	6
50	6
60	4