

Positionneur d’angle GEMÜ

Pour faciliter le montage des corps de vanne à membrane 2/2 voies en inox, GEMÜ a développé un positionneur d’angle breveté. Ce positionneur permet de définir rapidement et simplement la position de montage correcte du corps de vanne à membrane. Le positionneur d’angle sera pour cela placé sur le corps de vanne de façon à ce que les ergots de réception pénètrent dans les orifices du corps de vanne prévus pour la fixation de l’actionneur. Le verrouillage est réalisé via une fixation à excentrique sur l’un des ergots. Afin d’empêcher une erreur de positionnement, le sens d’écoulement du fluide est marqué de manière claire. L’angle de montage à choisir en fonction du modèle de corps de vanne est indiqué dans les informations techniques sur l’angle de rotation. Celui-ci sera réglé sur le positionneur d’angle. Le corps de vanne sera ensuite tourné jusqu’à se trouver à l’horizontale selon le niveau à bulle. Ensuite, le corps pourra être monté sur la conduite. Le positionneur d’angle est disponible pour les tailles de membranes MG 8 - 100.

Pour vos commandes, veuillez utiliser les numéros d’article de la liste ci-dessous :

Positionneur d’angle pour MG 8 :	88278996
Positionneur d’angle pour MG 10 :	88277372
Positionneur d’angle pour MG 25 :	88277373
Positionneur d’angle pour MG 40 :	88277374
Positionneur d’angle pour MG 50 :	88277375
Positionneur d’angle pour MG 80 :	88277376
Positionneur d’angle pour MG 100 :	88379424





Sujet à modification · 04/2025 · 88750648