

Membranventil aus Kunststoff GEMÜ R677

Anwendungsgebiete

- Industrielle Wasseraufbereitung
- Chemietechnik
- Energie- und Umwelttechnik
- Maschinenbau und verarbeitende Industrie

Merkmale

- Gleiche Befestigungsebenen über mehrere Nennweiten hinweg
- Kompaktes Anlagendesign durch strömungsoptimierte Ventilkörper
- Integrierte optische Stellungsanzeige

Beschreibung

Das 2/2-Wege-Kunststoff-Membranventil GEMÜ R677 verfügt über einen wartungsarmen Kunststoffantrieb und hat ein ergonomisch gestaltetes Handrad mit integrierter optischer Stellungsanzeige.


Technische Daten

- **Medientemperatur*:**
  -10 bis 80 °C
- Umgebungstemperatur:
  -10 bis 50 °C
- Betriebsdruck*:
  0 bis 10 bar
- Nennweiten*:
  DN 15 bis 100
- Anschlussarten:
  Armaturenverschraubung | Flansch | Stutzen
- Anschlussnormen:
  ANSI | ASTM | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Körperwerkstoffe:
  Inliner PP-H, grau / Outliner PP, verstärkt | Inliner PVDF / Outliner PP, verstärkt | PVC-U, grau | ABS | PP, verstärkt | PVDF
- Membranwerkstoffe:
  EPDM | FKM | NBR | PTFE/EPDM
- Konformitäten:
  EAC | FDA | NSF

* je nach Ausführung und/oder Betriebsparametern

Anwendungen

- Wasserenthärtungsanlage
- Chemikalienhandling in Waschanlagen
- Galvanik
- Chemikalienhandling



GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6–8 · 74653 Ingelfingen · Deutschland · Tel. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de

Änderungen vorbehalten · 03/2025 · 88391161