

DAS LEISTUNGSSTARKE MEMBRANVENTIL

GEMÜ D40

mit Stellungsrückmelder GEMÜ 12A0



PRODUKTBESCHREIBUNG

Das pneumatisch betätigte Membranventil GEMÜ D40 ist für den Einsatz in aseptischen Herstellverfahren konzipiert. Die Membrane trennt den Antrieb hermetisch vom Betriebsmedium.

ANWENDUNGSBEREICHE



Biotechnologie



Pharmazie



Kosmetik



Nahrungsmittel &
Getränke

GEMÜ



leap.gemu-group.com




EINFACHE & SCHNELLE WARTUNG

Wenige Montageschritte verkürzen Wartungszeiten, senken Kosten und vermeiden Montagefehler – für mehr Prozesssicherheit im laufenden Betrieb.

NEUE MEMBRANTECHNOLOGIE

Wartungsarme Membrane mit gleichmäßiger Kennlinie verlängert Wartungszyklen und verbessert die Regelgenauigkeit – zur maximalen Anlagenverfügbarkeit sowie -sicherheit.



HOHE FLEXIBILITÄT

Kompakte Bauweise, einfache Automatisierbarkeit und flexible Antriebsauswahl bis 16 bar erleichtern die Anlagenplanung – für erhöhte Effizienz und geringere CapEx.

OPTIMIERTES KÖRPERDESIGN

Gewichts- und strömungsoptimiertes Design senkt Energiebedarf, schützt empfindliche Medien und steigert die Leistung – für kürzere Stillstände und reduzierte OpEx.



GEMÜ D40 mit intelligentem Stellungsrückmelder GEMÜ 12A0



GEMÜ D40 mit multifunktionaler Ventilansteuerung GEMÜ 44A0

