




Manueller Kugelhahn für industrielle Lösungen GEMÜ B20

Anwendungsgebiete

- Chemietechnik
- Industrielle Wasseraufbereitung
- Oberflächentechnik
- Energie- und Umwelttechnik
- Maschinenbau und verarbeitende Industrie
- Nahrungsmittel und Getränke

Merkmale

- Hohe Durchflusswerte
- Geringes Gewicht
- Kompaktes Design
- Handhebel abschließbar

Beschreibung

Der zweiteilige 2/2-Wege Kugelhahn aus Metall GEMÜ B20 wird manuell betätigt. Er verfügt über einen kunststoffbeschichteten, abschließbaren Handhebel. Die Sitzdichtung besteht aus PTFE.

Technische Daten

- **Medientemperatur*:**
-40 bis 180 °C
- **Umgebungstemperatur:**
-40 bis 60 °C
- **Betriebsdruck*:**
0 bis 63 bar
- **Nennweiten*:**
DN 8 bis 65
- **Anschlussarten:**
Gewinde
- **Anschlussnormen:**
DIN | NPT
- **Körperwerkstoffe:**
1.4408, Feingussmaterial
- **Dichtwerkstoffe:**
PTFE
- **Konformitäten*:**
DVGW Gas | EAC | FDA | FMEDA |
VO (EG) Nr. 1935/2004 | VO (EU) Nr. 10/2011

* je nach Ausführung und/oder Betriebsparametern

abschließbar

Manuell betätigt und
abschließbar

kompakt

Baulänge genormt nach
DIN EN 3202 M3

flexibel

Verschiedene Anschlüsse
als Standard DIN , NPT
Gewinde

leicht

Geringes Gewicht

