


GEMÜ D457
manuell betätigt

GEMÜ D451
pneumatisch betätigt

GEMÜ D458
elektromotorisch betätigt

Absperrklappen mit Elastomerdichtung Baureihe GEMÜ D450

Anwendungsgebiete

- Chemietechnik
- Energie- und Umwelttechnik
- Maschinenbau und verarbeitende Industrie

Merkmale

- Hervorragender Korrosionsschutz
- Geringes Gewicht
- Minimale Druckverluste
- UV-beständig
- Einfach zu montieren

Beschreibung

GEMÜ D450 (freies Wellenende),
D451 (pneumatisch betätigt),
D457 (Handhebel) und
D458 (elektromotorisch betätigt)
sind zentrische Absperrklappen
in den Nennweiten DN 50 bis 300.


Technische Daten

- **Medientemperatur*:**
  5 bis 90 °C
- **Umgebungstemperatur:-**
  20 bis 60 °C
- **Betriebsdruck*:**
  0 bis 10 bar
- **Nennweiten*:**
  DN 50 bis 300
- **Anschlussnormen:**
  ANSI | EN | JIS
- **Körperwerkstoffe:**
  PP, verstärkt
- **Manschettenwerkstoffe:**
  EPDM | FKM
- **Scheibenwerkstoffe:**
  PP-H | PVC-C | PVC-U
- **Konformitäten:**
  EAC

* je nach Ausführung und/oder Betriebsparametern

Anwendungen

- Chemische Prozessindustrie
- Wasseraufbereitung
- Wasserversorgung



GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6–8 · 74653 Ingelfingen · Deutschland · Tel. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de

Änderungen vorbehalten · 03/2025 · 88417588