


GEMÜ R471 Tugela

Válvula borboleta bi-excêntrica de ação pneumática

PT

Instruções de operação



Demais informações
Webcode: GW-R471



Todos os direitos, tais como direitos autorais e de propriedade industrial, são expressamente reservados.

Guarde o documento para futuras consultas.

© GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

25.09.2025

Índice

1 Informações gerais	4	16.1 Pedido de peças de reposição	36
1.1 Notas	4	16.2 Vista geral das peças de reposição	36
1.2 Símbolos utilizados	4	16.3 Substituição de peças de reposição	38
1.3 Definições dos termos	4	17 Desmontagem da tubulação	38
1.4 Notas de advertência	4	18 Descarte	38
2 Instruções de segurança	5	19 Devolução	38
3 Descrição do produto	6	20 Declaração de incorporação de acordo com 2006/42/CE (Diretiva de Máquinas)	39
3.1 Construção	6	21 Declaração de conformidade de acordo com 2014/68/UE (Diretiva de Equipamentos sob Pressão)	40
3.2 Extras da versão	6		
3.3 Descrição	7		
3.4 Funcionamento	7		
3.5 Etiqueta	7		
4 Uso correto	8		
4.1 Produto sem função especial X	8		
4.2 Produto com função especial X	8		
5 Dados para encomenda	9		
5.1 Códigos de encomenda	9		
5.2 Exemplo de encomenda	11		
6 Dados técnicos	12		
6.1 Fluido	12		
6.2 Temperatura	12		
6.3 Pressão	12		
6.4 Conformidades do produto	14		
6.5 Dados mecânicos	15		
7 Dimensões	17		
7.1 Flange de atuador	17		
7.2 Dimensões do atuador	19		
7.3 Corpo	20		
7.3.1 Forma do corpo wafer	20		
7.3.2 Forma do corpo tipo Lug	24		
7.3.3 Forma do corpo flangeada	27		
7.4 Elemento de vedação plano	28		
8 Informações do fabricante	29		
8.1 Fornecimento	29		
8.2 Transporte	29		
8.3 Armazenamento	29		
9 Instalação na tubulação	29		
9.1 Preparativos para a instalação	29		
9.2 Local de instalação	30		
9.3 Instalação da versão padrão	31		
9.4 Instalação da versão ATEX	31		
10 Conexão pneumática	32		
10.1 Funções de acionamento	32		
10.2 Conexão do fluido de acionamento	32		
10.3 Indicador ótico de posição	32		
11 Ajustar as posições finais	33		
12 Comissionamento	33		
13 Operação	33		
14 Correção do erro	34		
15 Inspeção e manutenção	35		
15.1 Limpeza do produto	35		
15.2 Versão ATEX	35		
15.3 Desmontagem da válvula borboleta da			
tubulação	35		
16 Peças de reposição	36		

1 Informações gerais

1.1 Notas

- As descrições e instruções referem-se a versões padrão. Para as versões especiais, não descritas neste documento, valem as indicações básicas neste documento, junto com uma documentação especial à parte.
- Instalação, operação, manutenção e reparo corretos garantem que o produto opere sem problemas.
- Em caso de dúvida ou mau entendimento, é válida a versão em alemão deste documento.
- Para o treinamento de pessoal, entrar em contato pelo endereço informado na última página.
- Quando o produto tiver sido encomendado conforme ATEX, seguirá uma folha sobre a Diretiva 2014/34/CE (diretiva ATEX) com a documentação.

1.2 Símbolos utilizados

Os seguintes símbolos são usados no documento:

Símbolo	Significado
●	Tarefas a serem executadas
►	Resposta(s) a atividades
–	Numerações

1.3 Definições dos termos

Fluido de operação

Fluido, que passa pela produto GEMÜ.

Função de acionamento

Funções de acionamento possíveis do produto GEMÜ.

Fluido de acionamento

Fluido, cujo aumento ou diminuição de pressão implica no acionamento e controle do produto GEMÜ.

1.4 Notas de advertência

As notas de advertência foram classificadas de acordo com o seguinte esquema:

TERMO SINALIZADOR	
Símbolo específico de perigo possível	Tipo e fonte do perigo <ul style="list-style-type: none"> ► Consequências possíveis na inobservância. ● Medidas para evitar o perigo.

As notas de advertência sempre são identificadas com um termo sinalizador e parcialmente, com um símbolo específico deste perigo.

Serão utilizados os seguintes termos sinalizadores, ou seja, indicações dos níveis de perigo:

⚠ PERIGO	
	Perigo iminente! <ul style="list-style-type: none"> ► A inobservância terá como resultado a morte ou lesões gravíssimas.

⚠ AVISO	
	Situação potencialmente perigosa! <ul style="list-style-type: none"> ► A inobservância terá como resultado a morte ou lesões gravíssimas.

⚠ CUIDADO	
	Situação potencialmente perigosa! <ul style="list-style-type: none"> ► A inobservância terá como resultado lesões moderadas a médias.

NOTA	
	Situação potencialmente perigosa! <ul style="list-style-type: none"> ► Na inobservância podem ocorrer danos materiais.

Numa nota de advertência poderão ser utilizados os seguintes símbolos específicos deste perigo:

Símbolo	Significado
	Perigo de explosão!
	Componentes em movimento!
	Equipamento está sujeito a pressão!
	Produtos químicos corrosivos!
	Produtos GEMÜ sem elemento de acionamento!
	Componentes quentes da instalação!
	Vazamento!
	Excesso de pressão máxima admissível!
	Utilização como válvula final de linha!

Símbolo	Significado
	Perigo de esmagamentos!

2 Instruções de segurança

As instruções de segurança neste documento referem-se somente ao produto individual. Na combinação com outros equipamentos do sistema ainda podem haver condições potenciais de perigo e que devem ser observadas por meio de uma análise de riscos. O operador é responsável pela elaboração da análise de riscos, o cumprimento das medidas de segurança resultantes, bem como pelo cumprimento das determinações de segurança regionais.

O documento contém instruções de segurança básicas e que têm de ser observadas na ocasião do comissionamento, durante a operação e a manutenção. As consequências da inobservância podem ser:

- Lesões pessoais devido a influências elétricas, mecânicas ou químicas.
- Dano a equipamentos que se encontram nas proximidades.
- Falha de funções importantes.
- Dano ao meio ambiente devido ao escape de substâncias nocivas em caso de vazamentos.

As instruções de segurança não consideram:

- Ocorrências inesperadas e eventos que possam surgir durante a instalação, operação e manutenção.
- A observação e o respeito às regras de segurança locais pelo cujo cumprimento é responsável o operador (assim como, qualquer outra pessoa contratada para montagem).

Antes da entrada em operação:

1. Transportar e armazenar o produto de forma correta.
2. Não pintar os parafusos e as peças plásticas no produto.
3. Mandar efetuar a instalação e o comissionamento por técnicos especializados.
4. Providenciar treinamento adequado para o pessoal de instalação e operação.
5. Assegurar, a que o pessoal competente entenda o conteúdo do documento na sua integridade.
6. Definir as áreas de responsabilidade.
7. Observar os informativos de segurança.
8. Observar as normas de segurança para os fluidos usados.

Durante a operação:


9. Manter a documentação sempre disponível no local de utilização.
10. Observar as instruções de segurança.
11. Manusear o produto conforme este documento.
12. Operar o produto de acordo com as especificações.
13. Conservar o produto devidamente.
14. Jamais efetuar serviços de manutenção ou de conserto não descritos no documento, sem consulta prévia com o fabricante.

Em caso de dúvida:

15. Consultar o escritório de vendas GEMÜ mais próximo.

3 Descrição do produto

3.1 Construção




Item	Denominação	Material
21	Suporte de assento	
22	Parafuso sextavado	Aço inox
A	Atuador pneumático	Alumínio
0	Kit de aterramento para versão ATEX	
0-1	Fio flexível (versão ATEX)	
0-2	Olhal do fio (versão ATEX)	
23	Parafuso sextavado	Aço inox

* pode ser fornecido como peça de reposição

3.2 Extras da versão

Versão bi-excêntrica



Item	Denominação	Material
1	Eixo	Veja código de tipo (dados para encomenda)
2	Parafuso sextavado	Aço inox
3	Arruela do pacote de vedação	1.4408
4	Pacote vedação superior	PTFE
5	Pacote vedação central	PTFE
6	Pacote vedação inferior	PTFE
7	Arruela do pacote de vedação	PTFE
8	Bucha	316/PTFE
9	Corpo	Veja código de tipo (dados para encomenda)
10	Arruela da mola	Aço inox
11	Porca sextavada	Aço inox
12	Rolamento do eixo	Aço revestido PTFE
13	Rolamento do eixo	Aço revestido PTFE
14	Mola estática	Aço inox
15	Arruela de vedação	Aço inox
16	Tampa inferior	Como o corpo
17	Parafuso sextavado	Aço inox
18	Pino da arruela	Aço
19	Arruela	Veja código de tipo (dados para encomenda)
20*	Sede	Veja código de tipo (dados para encomenda)


Durante a operação, o disco é desconectado diretamente do assento no que a fricção entre assento e disco é diminuída e o torque reduzido.

Esta versão é particularmente de baixo desgaste, e junto com a meia de carvão de temperatura constante, ainda aumenta a vida útil.

Acabamento em forma cônica


O disco foi construído com um acabamento em forma cônica para se obter um melhor comportamento mecânico no caso de variações de temperatura e de pressão.

Segurança de expulsão do eixo



Na extremidade superior do eixo encontra-se uma chanfradura como medida de segurança adicional no caso de quebra do eixo.

Direção de fluxo



Material do assento



PTFE



TFM

TFM™ é produzido de PTFE convencional e uma quota de 1% de perfluoropropil vinil éter (PPVE). Ao mesmo tempo em que as características do PTFE convencional são mantidas (excelente resistência química, aplicação em grandes faixas de temperatura e baixa fragilidade ou envelhecimento, entre outros), o aditivo PPVE melhora a distribuição de partículas do PTFE e com isso, a estrutura de polímeros fica em geral, mais densa.

Daqui resultam as seguintes vantagens adicionais:

- propriedades de fluxo frio significativamente melhores (medido como deformação sob carga): as mesmas propriedades de fluxo frio como no caso do PTFE com 25% de fibras de vidro.
- redução de permeabilidade ao gás ou elevadas propriedades de bloqueio
- a superfície lisa causa menos desgastes no assento e menos partículas de desgaste no fluido.

3.3 Descrição


A válvula borboleta bi-excêntrica metálica GEMÜ R471 Tugela é acionada via um atuador pneumático. A válvula borboleta está disponível nos diâmetros nominais DN 50 até 600 e nas dimensões de instalação conforme norma API 609 Categoria A (DIN 3202 K1).

3.4 Funcionamento

O produto controla o fluxo de um fluido que escoa pela tubulação, onde através do fluido de acionamento pode ser aberto ou fechado.

3.5 Etiqueta



A etiqueta encontra-se junto ao corpo da válvula. Dados da etiqueta (exemplo):



O mês de fabricação é codificado com um número para retorno, podendo ser consultado na GEMÜ. O produto foi fabricado na Alemanha.

A pressão de operação indicada na etiqueta vale para uma temperatura do fluido de 20 °C. O produto é aplicável até a máxima temperatura do fluido indicada. Consultar a correlação da pressão/temperatura junto aos Dados técnicos.

4 Uso correto



O produto foi projetado para a instalação em tubulações e para o controle de um fluido de operação.

- Usar o produto conforme dados técnicos.

4.1 Produto sem função especial X

De acordo com as especificações, o produto não é adequado para o uso em zonas com risco de explosão.

4.2 Produto com função especial X

O produto, com a opção de encomenda Versão especial X, é adequado de acordo com as especificações para a aplicação em zonas com risco de explosão da zona 1 com gases, névoas ou vapores, e da zona 21 com pós inflamáveis conforme Diretiva UE 2014/34/UE (ATEX).

O produto possui a seguinte identificação de proteção a explosões:

Gás: $\text{Ex II } -/2 \text{ G}$ Ex h -/IIB T6 ...T3 -/Gb X

Pó: $\text{Ex II } -/2 \text{ D}$ Ex h -/IIC T150°C -/Db X

O produto foi desenvolvido em conformidade com as seguintes normas harmonizadas:

- EN 1127-1:2011
- ISO 80079-36:2016
- ISO 80079-37:2016

A utilização do produto é admissível nas seguintes faixas de temperaturas ambientes: -40 °C...+70 °C

Para a utilização em zonas com risco de explosão, devem ser observadas as seguintes condições, ou seja, limites de aplicação:

A identificação ATEX obtém o índice X.

Deverão ser respeitadas as seguintes condições especiais:

- Classe de temperatura dependendo da temperatura do fluido e da frequência do pulso
- Não admissível como válvula final de linha

5 Dados para encomenda

Demais configurações disponíveis sob consulta. Consultar a disponibilidade junto à empresa GEMÜ antes da encomenda.

Códigos de encomenda

1 Tipo	Código	6 Material do corpo	Código
Válvula borboleta, bi-excêntrica, de acionamento pneumático, vida útil longa, pouca fricção devido à separação do assento/disco, eixo resistente a expulsão e contínuo, com unidade antiestática e vedação da haste de baixa manutenção, reajustável	R471	1.0619 / ASTM A216 WCB, KTL revestido 20 µm, para países não europeus, 1.0619 não é um material para aparelho de pressão conforme 2014/68/CE	5
2 DN	Código	7 Material do disco	Código
DN 50	50	1.4408 / ASTM A351 CF8M	A
DN 65	65		
DN 80	80		
DN 100	100		
DN 125	125		
DN 150	150		
DN 200	200		
DN 250	250		
DN 300	300		
DN 350	350		
DN 400	400		
DN 450	450		
DN 500	500		
DN 600	600		
3 Forma do corpo	Código	8 Material do eixo	Código
Versão montada em flange (lug), face a face EN 558 série 20	L	1.4542 / ASTM 564 630 UNS S17400	6
Versão de flange duplo (flangeado), face a face EN 558 série 20	U	1.4410 / ASTM A276 S32750	D
Versão com flange intermediário (wafer), face a face FTF API609 tabela B, EN 558 série 108, EN 558 série 109	W	Nota: -40 °C possível apenas em material do eixo 1.4410 (Code D)	
4 Pressão de operação	Código	9 Material do assento	Código
10 bar	2	TFM 1600 (certificação FDA)	T
16 bar	3		
20 bar	4		
25 bar	5		
40 bar	6		
5 Tipo de conexão	Código	10 Fixação da sede	Código
PN 10 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 108	2	Sede solta	L
PN 16 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 108	3		
PN 25 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 20	5		
PN 40 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 109	6		
ANSI B16.5, Class 150, face a face EN 558 série 108	D		
ANSI B16.5, Class 300, face a face EN 558 série 109	M		
6 Material do corpo	Código	11 Função de acionamento	Código
1.4408 / ASTM A351 / CF8M	4	Normal fechada (NF)	1
		Normal aberta (NA)	2
		Dupla ação (DA)	3
		Normal fechada (NF), atuador montado transversalmente na tubulação	Q
		Dupla ação (DA), atuador montado transversalmente na tubulação	T
		Normal aberta (NA), atuador montado transversalmente na tubulação	U
12 Versão do atuador	Código		
		Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido horário, fechamento por mola, ASR0130US14F05/07S17S14	AU13KC
		Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido horário, fechamento por mola, ASR0200US14F07/10S17S14	AU20KE
		Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido horário, fechamento por mola, ASR0300US14F07/10 S22	AU30KD
		Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido horário, fechamento por mola, ASR0500US14F07/10 S22	AU50KD
		Atuador, pneumático, dupla ação, rotação no sentido horário, ADA0080U F05/07S17S14	BU08AC
		Atuador, pneumático, dupla ação, rotação no sentido horário, ADA0130U F05/07S17S14	BU13AC
		Atuador, pneumático, dupla ação, rotação no sentido horário, ADA0200U F07/10S17S14	BU20AE

12 Versão do atuador	Código
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido anti-horário, abertura por mola, ASL0130US14F05/07S17S14	LU13KC
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido anti-horário, abertura por mola, ASL0200US14F07/10S17S14	LU20KE
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido anti-horário, abertura por mola, ASL0300US14F07/10 S22	LU30KD
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido anti-horário, abertura por mola, ASL0500US14F07/10 S22	LU50KD
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido horário, fechamento por mola, ASR1200U S14F10F12YS27A	A12UKG
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido horário, fechamento por mola, ASR1750US14F14 S36	A17UKK
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido horário, fechamento por mola, ASR2100US14F16 S46	A21UKL
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido horário, fechamento por mola, ASR2500US14F16 S46	A25UKL
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido horário, fechamento por mola, ASR4000US14F16/25 S55	A40UKM
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido horário, fechamento por mola, ASR0850US14F10/12 S27	AU85KG
Atuador, pneumático, dupla ação, rotação no sentido horário, ADA1200U F10/12 S27	B12UAG
Atuador, pneumático, dupla ação, rotação no sentido horário, ADA1750U F14 S36	B17UAK
Atuador, pneumático, dupla ação, rotação no sentido horário, ADA2100U F16 S46	B21UAL
Atuador, pneumático, dupla ação, rotação no sentido horário, ADA0300U F07/10 S22	BU30AD
Atuador, pneumático, dupla ação, rotação no sentido horário, ADA0500U F10 S22	BU50AF
Atuador, pneumático, dupla ação, rotação no sentido horário, ADA0850U F10/12 S27	BU85AG
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido anti-horário, abertura por mola, ASL1200US14F10/12 S27	L12UKG
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido anti-horário, abertura por mola, ASL1750US14F14 S36	L17UKK
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido anti-horário, abertura por mola, ASL2100US14F14 S36	L21UKK
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido anti-horário, abertura por mola, ASL2500US14F14 S36	L25UKK

12 Versão do atuador	Código
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido anti-horário, abertura por mola, ASL4000US14F16/25 S55	L40UKM
Atuador, pneumático, simples ação, rotação no sentido anti-horário, abertura por mola, ASL0850US14F10/12 S27	LU85KG

13 Versão	Código
Sem	
Aparelho isento de óleo e graxa, limpo do lado do fluido e embalado em saco PE	0107
Separação térmica entre atuador e corpo da válvula com kit de montagem, elementos de fixação de aço inox	5227

14 Versão especial	Código
Sem	
Certificação ATEX	X
15 CONEXO	Código
sem	
Chip RFID integrado para identificação eletrônica e rastreabilidade	C

Exemplo de encomenda

Opção de encomenda	Código	Descrição
1 Tipo	R471	Válvula borboleta, bi-excêntrica, de ação pneumática, vida útil longa, pouca fricção devido à separação do assento/disco, eixo resistente a expulsão e contínuo, com unidade antiestática e vedação da haste de baixa manutenção , reajustável
2 DN	300	DN 300
3 Forma do corpo	W	Versão com flange intermediário (wafer), face a face FTF API609 tabela B, EN 558 série 108, EN 558 série 109
4 Pressão de operação	4	20 bar
5 Tipo de conexão	6	PN 40 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 109
6 Material do corpo	4	1.4408 / ASTM A351 / CF8M
7 Material do disco	A	1.4408 / ASTM A351 CF8M
8 Material do eixo	6	1.4542 / ASTM 564 630 UNS S17400
9 Material do assento	T	TFM 1600 (certificação FDA)
10 Fixação da sede	L	Sede solta
11 Função de ação	2	Normal aberta (NA)
12 Versão do atuador		
13 Versão		Sem
14 Versão especial		Sem
15 CONEXO		sem

6 Dados técnicos

6.1 Fluido

Fluido de operação: Gases e líquidos que não venham a influenciar negativamente as propriedades físicas e químicas dos respectivos materiais dos discos e da vedação.

6.2 Temperatura

Temperatura do fluido: -40 – 230 °C

Temperatura ambiente: -40 – 70 °C

Temperatura de armazenagem: 0 – 40 °C

6.3 Pressão


Pressão de operação: 0 – 40 bar

Nota: Não aplicável como válvula final de linha

Vácuo: Utilizável em vácuo de até 10 mbar (abs) com uma taxa de vazão em 10^{-3} [mbar l / sec]

Estes valores valem para temperatura ambiente e ar. Os valores podem divergir para outros fluidos e outras temperaturas.

Diagrama Pressão/Temperatura:



Pressão de açãoamento: 6 – 8 bar

Valores de Kv:

DN	NPS	Código tipo de conexão ¹⁾	
		D, 2, 3	M, 5, 6
50	2"	45,0	45,0
65	2½"	78,0	78,0
80	3"	165,0	165,0
100	4"	400,0	400,0
125	5"	650,0	650,0
150	6"	1050,0	1050,0
200	8"	2200,0	1800,0
250	10"	3300,0	3150,0
300	12"	5100,0	4750,0
350	14"	5800,0	5200,0
400	16"	8000,0	6900,0
450	18"	10500,0	9300,0
500	20"	14000,0	11300,0
600	24"	21600,0	18500,0

Valores de Kv em m³/h1) **Tipo de conexão**

Código 2: PN 10 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 108

Código 3: PN 16 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 108

Código 5: PN 25 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 20

Código 6: PN 40 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 109

Código D: ANSI B16.5, Class 150, face a face EN 558 série 108

Código M: ANSI B16.5, Class 300, face a face EN 558 série 109

Valores de Kv:

DN	NPS	Corpo	Kv em m ³ /h a um ângulo de abertura em °						
			CLASS	90	80	65	50	35	20
50	2"	CL300	24,7	25,3	27,2	21,3	9,6	0,1	0,0
65	2½"	CL300	59,6	69,3	74,2	50,6	24,2	2,99	0,0
80	3"	CL300	123,0	129,0	118,0	95,5	60,2	17,2	0,0
100	4"	CL300	281,0	295,0	250,0	170,0	100,0	35,9	0,0
125	5"	CL300	423,0	449,0	393,0	276,0	168,0	52,3	0,0
150	6"	CL150	770,0	776,0	586,0	384,0	211,0	85,2	0,0
		CL300	696,0	705,0	543,0	363,0	200,0	78,0	0,0
200	8"	CL150	1480,0	1530,0	1160,0	734,0	414,0	192,0	0,0
		CL300	1470,0	1520,0	1150,0	734,0	419,0	195,0	0,0
250	10"	CL150	2400,0	2410,0	1780,0	1120,0	597,0	271,0	0,0
		CL300	2410,0	2340,0	1690,0	1030,0	522,0	218,0	0,0
300	12"	CL150	3650,0	3600,0	2610,0	1650,0	910,0	410,0	0,0
		CL300	3350,0	3250,0	2350,0	1490,0	781,0	345,0	0,0
350	14"	CL150	3890,0	3810,0	2960,0	2000,0	1200,0	647,0	0,0
		CL300	3860,0	3720,0	2780,0	1790,0	1030,0	510,0	0,0
400	16"	CL150	6350,0	5960,0	4270,0	2570,0	1420,0	720,0	0,0
		CL300	5300,0	5140,0	3670,0	2350,0	1330,0	643,0	0,0
450	18"	CL150	8080,0	7710,0	5360,0	3290,0	1800,0	888,0	0,0
		CL300	6740,0	6390,0	4650,0	2900,0	1590,0	767,0	0,0
500	20"	CL150	9590,0	9050,0	6320,0	3850,0	2070,0	948,0	0,0
		CL300	7800,0	7290,0	5460,0	3600,0	2040,0	1000,0	0,0
600	24"	CL150	14300,0	13400,0	9620,0	6100,0	3560,0	1950,0	0,0
		CL300	12400,0	11800,0	8550,0	5650,0	3240,0	1770,0	0,0

Valores de Kv em m³/h**6.4 Conformidades do produto****Diretiva de Máquinas:** 2006/42/CE**Diretiva de Equipamentos sob Pressão:** 2014/68/UE**Alimentos:** FDA**EAC:** O produto foi certificado conforme EAC.**Proteção contra explosão:** 2014/34/EU (ATEX)**Identificação ATEX:** Avaliação do corpo

Função especial código X

Gás: II -/2 G Ex h -/IIC T6...T3 -/Gb X

Pó: II -/2D Ex h -/IIIC T150°C -/Db X

Atuador tipo ADA/ASR

Gás: II 2 G

Ex h IIC T6 Gb

Pó: II 2 D

Ex h IIIC T60°C Db

TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar):

O produto, sob as condições de operação máximas admissíveis, cumpre os seguintes requisitos:

- estanqueidade ou seja, cumprimento da taxa de vazamento específica no sentido da TA-Luft (especificação técnica alemã de qualidade do ar), assim como, VDI 2440
- Cumprimento dos requisitos conforme a norma DIN EN ISO 15848-1, tabela C.2, classe BH

6.5 Dados mecânicos**Torques:**

DN	NPS	Código tipo de conexão ¹⁾									
		D, 2, 3					M, 5, 6				
		Pressão diferencial máxima [bar]									
		0,0	6,0	10,0	16,0	20,0	0,0	20,0	25,0	40,0	50,0
50	2"	33,0	33,0	34,0	35,0	37,0	33,0	37,0	38,0	40,0	42,0
65	2½"	43,0	44,0	45,0	46,0	50,0	43,0	50,0	52,0	57,0	60,0
80	3"	54,0	56,0	57,0	58,0	64,0	54,0	64,0	67,0	74,0	79,0
100	4"	68,0	71,0	72,0	74,0	84,0	68,0	84,0	88,0	99,0	107,0
125	5"	90,0	94,0	96,0	100,0	115,0	90,0	115,0	121,0	139,0	151,0
150	6"	114,0	120,0	123,0	128,0	149,0	123,0	158,0	167,0	193,0	211,0
200	8"	181,0	192,0	200,0	211,0	258,0	202,0	280,0	299,0	358,0	397,0
250	10"	250,0	268,0	280,0	297,0	372,0	287,0	409,0	439,0	530,0	591,0
300	12"	357,0	387,0	408,0	438,0	567,0	393,0	603,0	655,0	813,0	918,0
350	14"	559,0	607,0	640,0	688,0	721,0	699,0	861,0	901,0	1023,0	1104,0
400	16"	950,0	1027,0	1079,0	1156,0	1207,0	1188,0	1445,0	1509,0	1701,0	1830,0
450	18"	1420,0	1534,0	1611,0	1725,0	1802,0	1629,0	2011,0	2107,0	2394,0	2585,0
500	20"	1967,0	2144,0	2262,0	2439,0	2557,0	2499,0	3089,0	3237,0	3679,0	3974,0
600	24"	3324,0	3579,0	3748,0	4003,0	4173,0	3579,0	4429,0	4641,0	5278,0	5703,0

Torques em Nm

1) Tipo de conexão

Código 2: PN 10 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 108

Código 3: PN 16 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 108

Código 5: PN 25 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 20

Código 6: PN 40 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 109

Código D: ANSI B16.5, Class 150, face a face EN 558 série 108

Código M: ANSI B16.5, Class 300, face a face EN 558 série 109

Peso:**Válvula borboleta**

DN	NPS	Código tipo de conexão ¹⁾	
		D, 2, 3	M, 5, 6
50	2"	3,2	3,2
65	2½"	3,6	3,6
80	3"	4,9	4,9
100	4"	7,5	7,5
125	5"	8,0	8,0
150	6"	12,0	14,0
200	8"	18,0	23,0
250	10"	31,0	40,0
300	12"	47,0	66,0
350	14"	77,0	114,0
400	16"	96,0	146,0
450	18"	133,0	212,0
500	20"	156,0	261,0
600	24"	268,0	385,0

Pesos em kg

1) Tipo de conexão

Código 2: PN 10 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 108

Código 3: PN 16 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 108

Código 5: PN 25 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 20

Código 6: PN 40 / flange EN 1092, face a face EN 558 série 109

Código D: ANSI B16.5, Class 150, face a face EN 558 série 108

Código M: ANSI B16.5, Class 300, face a face EN 558 série 109

Atuador tipo ADA/ASR

Tipo	ADA	ASR
0040U	2,1	2,3
0080U	3,0	3,7
0130U	3,8	4,8
0200U	5,6	7,3
0300U	8,5	10,8
0500U	11,2	15,4
0850U	16,9	22,2
1200U	25,8	34,3
1750U	32,5	46,0
2100U	49,0	68,0
2500U	69,6	99,9
4000U	129,4	182,9

Pesos em kg


Direção de fluxo:

Indicado no produto por meio de uma seta

7 Dimensões

7.1 Flange de atuador


7.1.1 Flange PN10 (código 2), PN16 (código 3), CLASS 150 (código D)



DN	NPS	ISO 5211	øa	øb	E	øG	øy	øz
50	2"	F05	50,0	-	15,0	11,0	4 x 7,0	-
65	2½"	F05/F07	70,0	50,0	15,0	11,0	4 x 9,5	4 x 7,0
80	3"	F05/F07	70,0	50,0	15,0	11,0	4 x 9,5	4 x 7,0
100	4"	F07	70,0	-	19,0	14,0	4 x 9,5	-
125	5"	F07	70,0	-	19,0	14,0	4 x 9,5	-
150	6"	F07/F10	102,0	70,0	19,0	14,0	4 x 12,0	4 x 9,5
200	8"	F10	102,0	-	22,0	17,0	4 x 12,0	-
250	10"	F10/F12	125,0	102,0	27,0	22,0	4 x 14,0	4 x 12,0
300	12"	F12/F14	140,0	125,0	32,0	27,0	4 x 18,0	4 x 14,0
350	14"	F14/F16	165,0	140,0	29,0	27,0	4 x 22,0	4 x 18,0
400	16"	F14/F16	165,0	140,0	38,0	36,0	4 x 22,0	4 x 18,0
450	18"	F14/F16	165,0	140,0	38,0	36,0	4 x 22,0	4 x 18,0
500	20"	F14/F16	165,0	140,0	48,0	46,0	4 x 22,0	4 x 18,0
600	24"	F16/F25	254,0	165,0	48,0	46,0	8 x 19,0	4 x 22,0

Dimensões em mm

7.1.2 Flange PN25 (código 5), PN40 (código 6), CLASS 300 (código M)




DN	NPS	ISO 5211	Øa	Øb	E	ØG	Øy	Øz
50	2"	F05	50,0	-	15,0	11,0	4 x 7,0	-
65	2½"	F05/F07	70,0	50,0	15,0	11,0	4 x 9,5	4 x 7,0
80	3"	F05/F07	70,0	50,0	15,0	11,0	4 x 9,5	4 x 7,0
100	4"	F07	70,0	-	19,0	14,0	4 x 9,5	-
125	5"	F07	70,0	-	19,0	14,0	4 x 9,5	-
150	6"	F10	102,0	-	22,0	17,0	4 x 12,0	-
200	8"	F10/F12	125,0	102,0	27,0	22,0	4 x 14,0	4 x 12,0
250	10"	F12/F14	140,0	125,0	32,0	27,0	4 x 18,0	4 x 13,5
300	12"	F14	140,0	-	32,0	27,0	4 x 18,0	-
350	14"	F14/F16	165,0	140,0	38,0	36,0	4 x 22,0	4 x 18,0
400	16"	F14/F16	165,0	140,0	48,0	46,0	4 x 22,0	4 x 18,0
450	18"	F16/F25	254,0	165,0	48,0	46,0	8 x 19,0	4 x 22,0
500	20"	F16/F25	254,0	165,0	57,0	55,0	8 x 19,0	4 x 22,0
600	24"	F16/F25	254,0	165,0	57,0	55,0	8 x 19,0	4 x 22,0


Dimensões em mm

7.2 Dimensões do atuador


Tipo 00010 - 4000U




Tipo 00010 - 1750U




Tipo 00010 - 0850U




Tipo 00010 - 4000U



Tipo 2100U - 4000U



Tipo 1200U - 4000U




Tipo	A	A3	B	B1	G	L	L1	V	Z
0040U	115,0	85,0	91,0	56,0	G1/4"	158,0	195,0	40,0	30,0
0080U	137,0	107,0	111,0	66,0	G1/4"	177,0	217,0	40,0	30,0
0130U	147,0	117,0	122,0	71,0	G1/4"	196,0	258,0	40,0	30,0
0200U	165,0	135,0	135,5	78,0	G1/4"	225,0	299,0	40,0	30,0
0300U	182,0	152,0	152,5	86,0	G1/4"	273,0	348,5	40,0	30,0
0500U	199,0	169,0	173,0	96,0	G1/4"	304,0	397,0	40,0	30,0
0850U	221,0	191,0	191,5	106,0	G1/4"	372,0	473,0	40,0	30,0
1200U	249,0	219,0	212,5	116,0	G1/4"	439,0	560,0	65,0	30,0
1750U	280,0	250,0	242,5	131,0	G1/4"	461,0	601,0	65,0	30,0
2100U	313,0	283,0	276,5	148,0	G1/4"	510,0	702,0	65,0	30,0
2500U	383,0	353,0	356,0	177,5	G1/4"	518,0	738,0	65,0	30,0
4000U	434,0	404,0	415,0	213,0	G1/4"	630,0	940,0	65,0	30,0

Dimensões em mm

7.3 Corpo

7.3.1 Forma do corpo wafer


7.3.1.1 Flange PN10 (código 2), PN16 (código 3), CLASS 150 (código D)



DN	NPS	A	B	ØD	F	FTF	H	ØS
50	2"	124,0	96,4	100,0	-	50,0	15,0	38,6
65	2½"	122,0	101,0	105,0	-	51,5	49,0	57,0
80	3"	143,5	115,0	132,0	-	49,5	69,0	74,0
100	4"	160,0	128,0	158,0	-	56,5	91,0	96,0
125	5"	176,5	148,0	186,0	-	57,0	103,0	111,0
150	6"	198,0	157,0	216,0	33,0	57,5	140,0	144,0
200	8"	230,0	195,0	266,0	35,0	63,0	179,0	188,0
250	10"	273,0	236,0	324,0	34,0	71,0	231,0	237,0
300	12"	319,0	262,0	381,0	30,0	81,5	276,0	283,0
350	14"	455,0	303,0	429,0	17,0	92,0	300,0	307,0
400	16"	490,0	337,5	480,0	17,0	101,5	347,0	363,5
450	18"	502,0	353,5	533,0	17,0	114,0	394,0	414,0
500	20"	524,0	376,5	584,0	17,0	127,0	434,0	458,0
600	24"	625,0	453,5	692,0	22,0	154,0	524,0	550,0

Dimensões em mm


7.3.1.2 Flange PN25 (código 5), PN40 (código 6), CLASS 300 (código M)



DN	NPS	A	B	ØD	F	FTF	H	ØS
50	2"	124,0	96,4	100,0	22,0	50,0	15,0	38,6
65	2½"	122,0	101,0	105,0	15,0	51,5	49,0	57,0
80	3"	143,5	115,0	132,0	18,0	49,5	69,0	74,0
100	4"	160,0	128,0	158,0	23,0	56,5	91,0	96,0
125	5"	176,5	148,0	186,0	23,0	57,0	103,0	111,0
150	6"	217,5	170,5	216,0	26,0	59,0	140,0	144,0
200	8"	250,0	206,5	270,0	35,0	73,0	179,0	188,0
250	10"	303,0	248,0	324,0	31,0	83,0	231,0	237,0
300	12"	335,5	291,0	409,0	39,0	92,0	276,0	283,0
350	14"	470,0	320,5	445,0	17,0	117,0	300,0	315,0
400	16"	500,5	365,5	470,0	17,0	133,5	347,0	363,5
450	18"	531,0	382,5	560,0	17,0	149,0	394,0	414,0
500	20"	593,0	426,5	585,0	22,0	162,0	434,0	456,5
600	24"	645,0	498,0	692,0	22,0	181,0	524,0	550,0

Dimensões em mm


7.3.1.3 Conexões



DN	NPS	PN10				PN16				PN25				PN40			
		n	ØG	w°	Øy												
50	2"	4	125,0	45,0	18,0	4	125,0	45,0	18,0	4	125,0	45,0	18,0	4	125,0	45,0	18,0
65	2½"	8	145,0	22,5	18,0	8	145,0	22,5	18,0	8	145,0	22,5	18,0	8	145,0	45,0	18,0
80	3"	8	160,0	22,5	19,0	8	160,0	22,5	19,0	8	160,0	22,5	19,0	8	160,0	22,5	19,0
100	4"	8	180,0	22,5	18,0	8	180,0	22,5	18,0	8	190,0	22,5	22,0	8	190,0	22,5	22,0
125	5"	8	210,0	22,5	18,0	8	210,0	22,5	18,0	8	220,0	22,5	26,0	8	220,0	22,5	26,0
150	6"	8	240,0	22,5	22,0	8	240,0	22,5	22,0	8	250,0	22,5	28,0	8	250,0	22,5	28,0
200	8"	8	295,0	22,5	24,0	12	295,0	15,0	24,0	12	310,0	15,0	28,0	12	320,0	15,0	30,0
250	10"	12	350,0	15,0	22,0	12	355,0	15,0	26,0	12	370,0	15,0	30,0	12	385,0	15,0	33,0
300	12"	12	400,0	15,0	22,0	12	410,0	15,0	26,0	16	430,0	11,25	M27	16	450,0	11,25	M30
350	14"	16	460,0	11,25	22,0	16	470,0	11,25	26,0	16	490,0	11,25	M30	16	510,0	11,25	M33
400	16"	16	515,0	11,25	28,0	16	525,0	11,25	30,0	16	550,0	11,25	M33	16	585,0	11,25	M36
450	18"	20	565,0	9,0	M24	20	585,0	9,0	M27	20	600,0	9,0	M33	20	610,0	9,0	M36
500	20"	20	620,0	9,0	M24	20	650,0	9,0	M30	20	660,0	9,0	M33	20	670,0	9,0	M39
600	24"	20	725,0	9,0	M27	20	770,0	9,0	M33	20	770,0	9,0	M36	20	795,0	9,0	M45

Dimensões em mm

n = quantidade de furos / uniões roscadas




DN	NPS	CLASS 150				CLASS 300			
		n	øG	w°	øy	n	øG	w°	øy
50	2"	4	120,5	45,0	19,0	8	127,0	22,5	18,0
65	2½"	4	139,5	45,0	18,0	8	149,0	22,5	22,0
80	3"	4	152,5	45,0	19,0	8	168,5	22,5	22,0
100	4"	8	190,5	22,5	19,0	8	200,0	22,5	22,0
125	5"	8	216,0	22,5	24,0	8	235,0	22,5	22,0
150	6"	8	241,0	22,5	24,0	12	270,0	15,0	24,0
200	8"	8	298,5	22,5	24,0	12	330,0	15,0	28,0
250	10"	12	362,0	15,0	26,0	16	387,5	11,25	1" x 8UN
300	12"	12	432,0	15,0	26,0	16	451,0	11,25	1½" x 8UN
350	14"	12	476,0	15,0	30,0	20	514,5	9,0	1½" x 8UN
400	16"	16	540,0	11,25	28,6	20	571,5	9,0	1¼" x 8UN
450	18"	16	578,0	11,25	1½" x 8UN	24	628,5	7,5	1¼" x 8UN
500	20"	20	635,0	9,0	1½" x 8UN	24	685,5	7,5	1¼" x 8UN
600	24"	20	749,5	9,0	1¼" x 8UN	24	812,8	7,5	1½" x 8UN

Dimensões em mm


n = quantidade de furos / uniões roscadas

7.3.2 Forma do corpo tipo Lug

DN 50 - DN 300



DN 350 - DN 600




DN	NPS	ISO 5211	ØA	B	C	ØD'	ØG	H	ØL	W	ØE	n'-ØF
50	2"	F05	38,5	116,0	86,0	155,0	100,0	15,0	11,0	42,0	50,0	4,0-7,0
65	2,5"	F05	57,0	126,2	93,0	174,0	105,0	15,0	11,0	45,5	50,0	4,0-7,0
80	3"	F05	74,0	133,8	102,0	182,5	132,0	15,0	11,0	47,0	50,0	4,0-7,0
100	4"	F07	96,0	148,5	118,0	220,5	158,0	19,0	14,0	52,0	70,0	4,0-9,5
125	5"	F07	111,0	161,5	133,0	250,0	186,0	19,0	14,0	54,0	70,0	4,0-9,5
150	6"	F07	144,0	173,8	148,5	277,0	216,0	19,0	14,0	57,5	70,0	4,0-9,5
200	8"	F10	188,0	230,0	195,0	335,0 / 331,0	266,0	22,0	17,0	60,0	102,0	4,0-12,0
250	10"	F10/F12	237,0	273,0	235,0	402,0	320,0	27,0	22,0	60,5	102,0/125,0	4,0-12,0/4,0-14,0
300	12"	F12/F14	283,0	319,0	261,0	472,0	378,0	32,0	27,0	78,5	150,0/140,0	4,0-14,0/4,0-18,0
350	14"	F14/F16	302,5	455,0	303,0	520,0	429,0	29,0	27,0	92,0	140,0/165,0	4,0-18,0/4,0-22,0
400	16"	F14/F16	363,5	490,0	342,0	588,0	480,0	38,0	36,0	101,6	140,0/165,0	4,0-18,0/4,0-22,0
450	18"	F14/F16	413,4	502,0	353,0	632,0	533,0	38,0	36,0	114,0	140,0/165,0	4,0-18,0/4,0-22,0
500	20"	F14/F16	458,0	524,0	376,0	704,0	584,0	48,0	46,0	127,0	140,0/165,0	4,0-18,0/4,0-22,0
600	24"	F16/F25	550,0	625,0	453,0	830,0	692,0	48,0	46,0	154,0	165,0/254,0	4,0-23,0/8,0-19,0

Dimensões em mm



n = quantidade de furos / uniões roscadas

7.3.2.1 Conexões

DN 50 - DN 300



DN 350 - DN 600



PN10 / PN16

DN	NPS	PN10				PN16			
		ØD	n-Ød	n-M	a	ØD	n-Ød	n-M	a
50	2"	125,0	4-M16	-	45,00°	125,0	4-M16	-	45,00°
65	2,5"	145,0	4-M16	-	45,00°	145,0	4-M16	-	45,00°
80	3"	-	-	-	-	-	-	-	-
100	4"	180,0	8-M16	-	22,50°	180,0	8-M16	-	22,50°
125	5"	210,0	8-M16	-	22,50°	210,0	8-M16	-	22,50°
150	6"	240,0	8-M20	-	22,50°	240,0	8-M20	-	22,50°
200	8"	295,0	8-M20	-	22,50°	295,0	12-M20	-	22,50°
250	10"	350,0	12-M20	-	15,00°	355,0	12-M24	-	15,00°
300	12"	400,0	12-M20	-	15,00°	410,0	12-M24	-	15,00°
350	14"	460,0	-	16-M20	11,25°	470,0	-	16-M24	11,25°
400	16"	515,0	-	16-M24	11,25°	525,0	-	16-M27	11,25°
450	18"	565,0	-	20-M24	9,00°	585,0	-	20-M27	9,00°
500	20"	620,0	-	20-M24	9,00°	650,0	-	20-M30	9,00°
600	24"	725,0	-	20-M27	9,00°	770,0	-	20-M33	9,00°

Dimensões em mm

n = quantidade de furos / uniões rosadas

CLASS150


DN	NPS	ØD	n-Ød	n-M	α
50	2"	120,5	4-5/8"-11UN	-	45,00°
65	2,5"	139,5	4-5/8"-11UN	-	45,00°
80	3"	152,5	4-5/8"-11UN	-	45,00°
100	4"	190,5	8-5/8"-11UN	-	22,50°
125	5"	216,0	8-3/4"-10UN	-	22,50°
150	6"	241,0	8-3/4"-10UN	-	22,50°
200	8"	298,5	8-3/4"-10UN	-	22,50°
250	10"	362,0	12-7/8"-9UN	-	15,00°
300	12"	432,0	12-7/8"-9UN	-	15,00°
350	14"	-	-	-	-
400	16"	539,8	-	16-1-UNC	11,25°
450	18"	-	-	-	-
500	20"	635,0	-	20-1 1/8-8UN	9,00°
600	24"	749,3	-	20-1 1/4-8UN	9,00°

Dimensões em mm



n = quantidade de furos / uniões roscadas

7.3.3 Forma do corpo flangeada

DN 150 - DN 300



DN 350 - DN 600



DN	NPS	ØA	B	C	ØG	H	ØL	W	ØE	n'-ØF	ISO 5211
150	6"	144,0	198,0	157,0	216,0	19,0	14,0	140,0	70,0/102,0	4,0-9,5/4,0-12,0	F07/F10
200	8"	188,0	230,0	195,0	266,0	22,0	17,0	152,0	102,0	4,0-12,0	F10
250	10"	237,0	273,0	236,0	324,0	27,0	22,0	165,0	102,0/125,0	4,0-12,0/4,0-14,0	F10/F12
300	12"	283,0	318,5	262,0	381,0	32,0	27,0	178,0	125,0/140,0	4,0-14,0/4,0-18,0	F12/F14
350	14"	302,5	455,0	303,0	429,0	29,0	27,0	190,0	140,0/165,0	4,0-18,0/4,0-22,0	F14/F16
400	16"	363,5	490,0	342,0	480,0	38,0	36,0	216,0	140,0/165,0	4,0-18,0/4,0-22,0	F14/F16
450	18"	413,4	502,0	353,0	533,0	38,0	36,0	222,0	140,0/165,0	4,0-18,0/4,0-22,0	F14/F16
500	20"	458,0	524,0	376,0	584,0	48,0	46,0	229,0	140,0/165,0	4,0-18,0/4,0-22,0	F14/F16
600	24"	550,0	625,0	453,0	692,0	48,0	46,0	267,0	165,0/254,0	4,0-23,0/8,0-19,0	F16/F25

Dimensões em mm

n = quantidade de furos / uniões roscadas

7.3.3.1 Conexões


CLASS150

DN	NPS	ØD	n-Ød	n-M	a
150	6"	241,0	8,0-24,0	-	22,5°
200	8"	298,5	8,0-24,0	-	22,5°
250	10"	362,0	12,0-24,0	-	15,0°
300	12"	432,0	12,0-26,0	-	15,0°
350	14"	476,3	-	12-Ø30	15,0°
400	16"	539,8	-	4-1-8UNC, 12-Ø30	11,25°
450	18"	578,0	-	4-1½-8UNC, 12-Ø33	11,25°
500	20"	635,0	-	4-1½-8UNC, 16-Ø33	9,0°
600	24"	749,3	-	4-1¼-8UNC, 16-Ø36	9,0°

Dimensões em mm

n = quantidade de furos / uniões roscadas

7.4 Elemento de vedação plano



DN	NPS	Conexão											
		PN10, PN16, CL150, PN25, PN40, CL300				CL150				CL300			
		ØA1	ØA2	ØB1	ØB2	ØA1	ØA2	ØB1	ØB2	ØA1	ØA2	ØB1	ØB2
50	2"	99,6	38,6	99,0	56,0	-	-	-	-	-	-	-	-
65	2½"	105,0	57,0	104,8	74,0	-	-	-	-	-	-	-	-
80	3"	132,0	74,0	132,0	95,0	-	-	-	-	-	-	-	-
100	4"	157,5	96,0	156,7	115,8	-	-	-	-	-	-	-	-
125	5"	185,2	111,0	185,7	140,3	-	-	-	-	-	-	-	-
150	6"	-	-	-	-	215,2	144,0	215,2	159,9	215,5	144,0	215,5	159,5
200	8"	-	-	-	-	265,9	188,0	265,6	209,4	269,4	188,0	269,4	209,6
250	10"	-	-	-	-	324,0	118,5	324,0	254,0	324,0	237,0	324,0	254,0
300	12"	-	-	-	-	381,0	283,0	380,75	305,1	409,0	283,0	409,0	304,8
350	14"	-	-	-	-	427,6	307,2	428,0	365,0	445,0	314,7	445,0	364,0
400	16"	-	-	-	-	480,0	363,5	480,0	400,0	470,0	363,5	470,0	394,0
450	18"	-	-	-	-	533,0	414,0	533,0	444,5	560,0	414,2	560,0	444,5
500	20"	-	-	-	-	584,0	458,3	584,0	493,6	583,3	456,4	583,3	493,6
600	24"	-	-	-	-	692,0	549,8	692,0	610,0	690,3	549,8	690,3	599,7

Dimensões em mm

8 Informações do fabricante

8.1 Fornecimento

- Verificar se todas as peças foram recebidas e estão em estado perfeito.

O produto é submetido a um teste funcional na fábrica. O escopo de fornecimento poderá ser conferido de acordo com os papéis de despacho, e a versão consta no número de pedido.

8.2 Transporte

⚠ AVISO	
	Componentes em movimento! <ul style="list-style-type: none"> ► Perigo de lesões! ► Componentes em movimento podem causar lesões graves. Acionar o aparelho somente após instalação finalizada na respectiva instalação. O acionamento de um aparelho em estado não instalado pode levar a situações perigosas.

1. Transportar o produto de forma adequada, evitar quedas, e manusear com cuidado.
2. Descartar o material de embalagem para transporte após a instalação de acordo com as regulamentações locais de descarte / leis ambientais.

8.3 Armazenamento

1. Armazenar o produto na sua embalagem original, em local seco e protegido contra poeira.
2. Evitar radiações UV e exposição direta ao sol.
3. A temperatura máxima de armazenamento não pode ser excedida (ver capítulo "Dados técnicos").
4. Solventes, produtos químicos, ácidos, combustíveis entre outros não podem ser armazenados no mesmo recinto junto aos produtos GEMÜ e suas peças de reposição.
5. Feche as conexões de ar comprimido com capa de proteção ou tampão de vedação.

9 Instalação na tubulação

9.1 Preparativos para a instalação

⚠ AVISO	
	Equipamento está sujeito a pressão! <ul style="list-style-type: none"> ► Perigo de lesões gravíssimas ou morte ● Despressurizar a instalação ou parte da instalação. ● Drenar bem a instalação ou parte da instalação.

⚠ AVISO	
	Produtos químicos corrosivos! <ul style="list-style-type: none"> ► Risco de queimaduras ● Usar equipamento de proteção individual adequado. ● Esvaziar bem a instalação.

⚠ AVISO	
	Produtos GEMÜ sem elemento de acionamento! <ul style="list-style-type: none"> ► Perigo de lesões gravíssimas ou morte ● Produtos GEMÜ sem elemento de acionamento, a serem instaladas numa tubulação, não devem ser aplicados com pressão.

⚠ CUIDADO	
	Componentes quentes da instalação! <ul style="list-style-type: none"> ► Risco de queimaduras ● Trabalhar somente em sistemas que foram resfriados.

⚠ CUIDADO	
	Vazamento! <ul style="list-style-type: none"> ► Retirada de materiais perigosos ● Tomar medidas de segurança contra excesso de pressão máxima admissível, devido a eventuais golpes de pressão (golpe de ariete).

⚠ CUIDADO	
	Excesso de pressão máxima admissível! <ul style="list-style-type: none"> ► Danos ao produto ● Tomar medidas de segurança contra excesso de pressão máxima admissível, devido a eventuais golpes de pressão (golpes de ariete).

⚠ CUIDADO	
	Utilização como válvula final de linha! <ul style="list-style-type: none"> ► Danos do produto GEMÜ ● Quando o produto GEMÜ for usado como válvula final de linha, deve ser montado um contra flange.

⚠ CUIDADO	
	Perigo de esmagamentos! <ul style="list-style-type: none"> ► Perigo de lesões gravíssimas ● Trabalhando no produto GEMÜ, a instalação tem de ser desligada da pressão.

NOTA

Compatibilidade do produto!


- O produto deve ser apropriado as condições de operação do sistema de tubulação (fluído, concentração do fluido, temperatura e pressão) bem como, as condições ambientais.

1. Assegurar-se da compatibilidade do produto para seu uso específico.
2. Verificar os dados técnicos do produto e dos materiais.
3. A pressão exterior não deve exceder 1 bar PSa.
4. Impulsos de pressão não são admissíveis. O operador da planta deve providenciar medidas de segurança adequadas.
5. A pressão diferencial não deve passar da pressão de operação máxima.
6. A válvula borboleta só pode ser utilizada até 0,2 bar abs quando a sede estiver colada.
7. A proteção contra fogo tem de ser assegurada pelo operador da planta. Instalações elétricas como proteção contra fogo de acordo com DIN VDE 0100-610 (IEC/EN 61557) têm de ser regularmente conservadas.
8. Providenciar ferramentas adequadas.
9. Observar de usar equipamento de proteção individual adequado conforme regras de operação da planta.
10. Observar as normas apropriadas para conexões.
11. Mandar realizar os serviços de instalação por técnicos especializados.
12. Desligar a instalação ou parte dela.
13. Proteger a instalação ou parte da instalação contra nova entrada em funcionamento.
14. Despressurizar a instalação ou parte da instalação.
15. Drenar bem a instalação ou parte dela, e deixar esfriar até que a temperatura de evaporação do fluido baixe para a temperatura ambiente evitando qualquer risco de queimaduras.
16. Descontaminar a instalação ou parte da instalação de forma adequada, lavar e arejar.
17. Providenciar a instalação das tubulações de modo a evitar flexões e torções no produto, bem como, vibrações e tensões.
18. Montar o produto somente em tubulações adequadas e alinhadas (veja capítulo a seguir).
19. Observar a direção de fluxo (ver capítulo "Local de instalação").
20. Observar a posição de montagem (ver capítulo "Local de instalação").
21. O aparelho não foi concebido para cargas causadas por terremotos.
22. O operador da planta deve considerar as cargas e os momentos de força para os elementos suportantes. No caso de válvulas com um diâmetro nominal > DN xx terão que ser eventualmente usados elementos


suportantes adequados. Pesos e dimensões para o dimensionamento terão que ser consultados na Folha de dados técnicos.

9.2 Local de instalação

1. A posição de montagem do produto GEMÜ é opcional. No caso de fluidos contaminados e DN \geq 300R471, deve instalar o produto GEMÜ na horizontal, de modo que o canto inferior do disco abre alinhado na direção de fluxo.



2. A direção de fluxo do produto GEMÜ é opcional.
3. Providenciar os furos para parafusos nas tubulações e nas válvulas de modo que não fiquem (de forma simétrica em relação a ambos os eixos principais) apoiados sobre ambos os eixos principais.



4. Os diâmetros interiores dos tubos devem corresponder ao diâmetro nominal do produto GEMÜ.
5. O diâmetro dos flanges da tubulação deve encontrar-se, de acordo com os respectivos diâmetros nominais, entre "D máx" e "D mín" (consultar tabela).

DN	D máx	D mín
25	32	13
40	47	29
50	60	33
65	74	53
80	96	72
100	113	92
125	140	118
150	169	146
200	223	197
250	273	247
300	323	297
350	363	335
400	417	384
450	465	432
500	518	485
600	618	580

9.3 Instalação da versão padrão

⚠ CUIDADO


Danos!

- Desmontar a válvula borboleta caso efetuar soldagens na tubulação, para não danificar a sede.


1. Desligar a instalação ou parte dela.
2. Proteger contra nova entrada em funcionamento.
3. Despressurizar a instalação ou parte da instalação.
4. Drenar bem a instalação ou parte dela, e deixar esfriar até que a temperatura de evaporação do fluido baixe para a temperatura ambiente evitando qualquer risco de queimaduras.
5. Descontaminar a instalação ou parte da instalação de forma adequada, lavar e arejar.
6. Verificar as superfícies do flange em relação a danos!
7. Remover eventuais pontos ásperos nos flanges da tubulação (ferrugem, sujeira, etc.).
8. Afrouxar suficientemente os flanges da tubulação.
9. Fixar a válvula borboleta 1 no centro, entre as tubulações, usando os flanges 2 e 3.
10. Centrar bem as vedações 4. Selecionar as vedações conforme fluido (TFM/PTFE/grafite).

NOTA


- Vedações não inclusas no escopo de fornecimento.



11. Abrir ligeiramente a válvula borboleta 1. O disco não deve ficar saliente do corpo da válvula.
12. Montar parafusos 4 em todos os furos do flange.




13. Apertar ligeiramente em cruz os parafusos 4 com as porcas 5.



14. Abrir completamente o disco e verificar a posição da tubulação.
15. Apertar as porcas 5 em cruz, até os flanges ficarem diretamente junto ao corpo. Observar o torque de aperto admissível dos parafusos (veja "Dados mecânicos").

9.4 Instalação da versão ATEX



1. Montar a válvula borboleta, ver capítulo "Instalação da versão padrão".
2. Ligar o fio terra da válvula borboleta com a conexão terra do sistema.
3. Verificar a resistência de contato entre o fio terra e o eixo do atuador (valor <106 Ω, valor típico <5 Ω).

10 Conexão pneumática

10.1 Funções de acionamento

As seguintes funções de acionamento são possíveis:

Função de acionamento 1

Normal fechada (NF)

Estado de repouso da válvula borboleta: fechada por força da mola. O acionamento do atuador (conexão 2) abre a válvula borboleta. A despressurização do atuador ocasiona o fechamento da válvula borboleta pela força da mola.

Função de acionamento 2

Normal aberta (NA)

Estado de repouso da válvula borboleta: aberta por força da mola. O acionamento do atuador (conexão 4) fecha a válvula borboleta. A despressurização do atuador ocasiona a abertura da válvula borboleta pela força da mola.

Função de acionamento 3

Dupla ação (DA)

Estado de repouso da válvula borboleta: não definido.

Abertura e fechamento da válvula borboleta por acionamento das respectivas conexões do fluido de acionamento (conexão 2: abrir / conexão 4: fechar).


Função de acionamento	Conexões	
	2	4
1 (NF)	+	-
2 (NA)	-	+
3 (DA)	+	+

+ = disponível / - = não disponível
(conexões 2 / 4 veja ilustração Capítulo Conexão do fluido de acionamento)

10.2 Conexão do fluido de acionamento

1. Usar peças de conexão adequadas.
2. Montar as tubulações do fluido de acionamento livre de dobras e nós.

Rosca das conexões do fluido de acionamento: G1/4




3. Remover a capa de proteção 1.
4. Aparafusar a tubulação do fluido de acionamento 3 na conexão do fluido de acionamento 2.
5. Se necessário, deve aparafusar a tubulação do fluido de acionamento na conexão do fluido de acionamento 4.

Função de acionamento	Conexões
1 Normal fechada (NF)	2: Fluido de acionamento (abrir)
2 Normal aberta (NA)	4: Fluido de acionamento (fechar)
3 Dupla ação (DA)	2: Fluido de acionamento (abrir) 4: Fluido de acionamento (fechar)


Conexões 2 / 4 ver ilustração acima

10.3 Indicador óptico de posição



11 Ajustar as posições finais

As posições finais podem ser ajustadas a $\pm 20^\circ$ ($+5^\circ/-15^\circ$).



Ajuste da posição final 0°:

1. Dispor a válvula borboleta na posição fechada.
2. Soltar a contraporca 1.
3. Ajustar a posição final via o parafuso 2 .
4. Apertar a contraporca 1.

Ajuste da posição final 90°:

5. Dispor a válvula borboleta na posição aberta.
6. Soltar a contraporca 3.
7. Ajustar a posição final via o parafuso 4 .
8. Apertar a contraporca 3.

12 Comissionamento

⚠ AVISO



- Produtos químicos corrosivos!**
- Risco de queimaduras
 - Usar equipamento de proteção individual adequado.
 - Esvaziar bem a instalação.

⚠ CUIDADO



Vazamento!

- Retirada de materiais perigosos
- Tomar medidas de segurança contra excesso de pressão máxima admissível, devido a eventuais golpes de pressão (golpe de ariete).

⚠ CUIDADO



Utilização como válvula final de linha!

- Danos do produto GEMÜ
- Quando o produto GEMÜ for usado como válvula final de linha, deve ser montado um contra flange.

⚠ CUIDADO

Agente de limpeza!

- Danos do produto GEMÜ
- O operador da instalação é responsável pela escolha do agente de limpeza e pela execução da limpeza.

1. Verificar o produto em relação à estanqueidade e função (fechar e abrir o produto).
2. Lavar o sistema de tubulação no caso de instalações novas e após consertos (o produto tem de estar completamente aberto).
 - ⇒ Materiais nocivos foram removidos.
 - ⇒ O produto foi preparado para operação.
3. Colocar o produto em operação.
4. Comissionamento dos atuadores conforme instruções em anexo.

13 Operação

Operar o produto de acordo com a função de acionamento (veja também Capítulo "Conexões pneumáticas").

14 Correção do erro

Erro	Causa provável	Correção do erro
O produto não abre ou não abre completamente	Atuador com defeito	Trocar o atuador
	Pressão de operação muito alta	Operar o produto com a pressão de operação especificada na folha de dados técnicos
	Corpo estranho dentro do produto	Desmontar e limpar o produto
	Versão do atuador não adequado para as condições de operação	Usar um atuador concebido para as devidas condições de operação
	A dimensão do flange não corresponde com as indicações	Usar uma dimensão do flange correta
Produto vazando na passagem (não fecha ou não fecha completamente)	Diâmetro interior da tubulação muito pequeno para o diâmetro nominal do produto	Montar um produto com o diâmetro nominal adequado
	Pressão de operação muito alta	Operar o produto com a pressão de operação especificada na folha de dados técnicos
O produto não fecha ou não fecha completamente	Versão do atuador não adequado para as condições de operação	Usar um atuador concebido para as devidas condições de operação
	Corpo estranho dentro do produto	Desmontar e limpar o produto
Conexão do corpo da válvula na tubulação com vazamento	Instalação não adequada	Verificar a instalação do corpo da válvula na tubulação
	Conexões roscadas / parafusos soltos	Apertar as conexões roscadas / parafusos
Conexão do corpo da válvula e tubulação com vazamento	Vedaçao da junta com defeito	Substituir a vedaçao da junta
Corpo da válvula com vazamento	Corpo da válvula corroído ou vazando	Verificar se há danos no corpo da válvula, se necessário, substituir o corpo da válvula
	Instalação não adequada	Verificar a instalação do corpo da válvula na tubulação
Muitos ruídos de acionamento ao abrir o produto	Quando o disco estiver na posição fechada, poderá causar elevados torques de ruptura	Acionar regularmente o produto
O atuador não abre ou não abre corretamente	Fluido de acionamento não conectado	Conectar o fluido de acionamento
	Posições finais ajustadas incorretamente	Ajustar as posições finais de forma correta (veja "Ajustar as posições finais")
	Limitador de curso (opcional) ajustado incorretamente	Ajustar o limitador de curso (opcional) de forma correta
	Fluido de acionamento contaminado	Desmontar o atuador e limpar, instalar um pré-filtro
Atuador vazando no flange de montagem	Atuador danificado	Verificar o atuador em relação a danos, se necessário, substituir o atuador
	Corpo da válvula danificada	Verificar se há danos no corpo da válvula, se necessário, trocar o corpo da válvula
	Uniões roscadas soltas	Apertar as uniões roscadas
	Instalação incorreta	Verificar a montagem do atuador no corpo da válvula

15 Inspeção e manutenção

	AVISO Equipamento está sujeito a pressão! <ul style="list-style-type: none"> ► Perigo de lesões gravíssimas ou morte ● Despressurizar a instalação ou parte da instalação. ● Drenar bem a instalação ou parte da instalação.
	CUIDADO Utilização de peças de reposição incorretas! <ul style="list-style-type: none"> ► Danos do produto GEMÜ ► Serão anulados a responsabilidade do fabricante e o direito à garantia. ● Utilizar exclusivamente peças originais da GEMÜ.
	CUIDADO Componentes quentes da instalação! <ul style="list-style-type: none"> ► Risco de queimaduras ● Trabalhar somente em sistemas que foram resfriados.

	NOTA Serviços de manutenção especiais! <ul style="list-style-type: none"> ► Danos no produto GEMÜ ● Os serviços de manutenção ou de conserto que não foram descritos nessas Instruções de Operação não devem ser executados sem prévia consulta junto ao fabricante.
---	---

O operador deverá realizar controles visuais regulares nos produtos de acordo com as condições de operação e do potencial de risco, para prevenir vazamentos e danos.

1. Mandar realizar as atividades de manutenção e de reparos por técnicos especializados.
2. Usar equipamento de proteção individual adequado conforme regras de operação da planta.
3. Desligar a instalação ou parte dela.
4. Proteger a instalação ou parte da instalação contra nova entrada em funcionamento.
5. Despressurizar a instalação ou parte da instalação.
6. Acionar quatro vezes por ano os produtos que sempre se encontram na mesma posição.

15.1 Limpeza do produto

- Limpar o produto usando um pano úmido.
- **Não** limpar o produto com limpadores de alta pressão.

15.2 Versão ATEX

1. Efetuar a inspeção e manutenção, ver capítulo "Instalação da versão padrão".
2. Verificar a resistência de contato entre o fio terra e o eixo do atuador pelo menos uma vez por ano. (valor $< 106 \Omega$, valor típico $< 5 \Omega$)

15.3 Desmontagem da válvula borboleta da tubulação

	AVISO Equipamento está sujeito a pressão! <ul style="list-style-type: none"> ► Perigo de lesões gravíssimas ou morte! ● Despressurizar a instalação ou parte da instalação. ● Drenar bem a instalação ou parte dela.
	AVISO Produtos químicos corrosivos! <ul style="list-style-type: none"> ► Risco de queimaduras ● Usar equipamento de proteção individual adequado. ● Esvaziar bem a instalação.

1. Mandar realizar os serviços de manutenção exclusivamente por técnicos especializados.
2. Usar equipamentos de proteção individual adequado conforme regras de operação da planta.
3. Virar a válvula borboleta na posição ligeiramente aberta. O disco não deve ficar saliente do corpo da válvula.
4. Desapertar e remover os parafusos do flange com as porcas.
5. Afrouxar os flanges da tubulação.
6. Retirar a válvula borboleta.

16 Peças de reposição

16.1 Pedido de peças de reposição

⚠ CUIDADO


Utilização de peças de reposição incorretas!

- Danos do produto GEMÜ
- Serão anulados a responsabilidade do fabricante e o direito à garantia.
- Utilizar exclusivamente peças originais da GEMÜ.

Ao encomendar peças de reposição, deverá informar os seguintes dados:

1. código de tipo completo
2. código do item
3. número para retorno
4. nome da peça de reposição
5. área de operação (fluído, temperatura e pressões)

16.2 Vista geral das peças de reposição



Posição	Denominação	Código para pedido
20	Assento	R470...SLN...5T


Item	Denominação 1	Denominação 2	Denominação 3	Denominação 4
88728128	R470 50SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, 16, 25, 40, CL150, CL300	POS. 20, TFM 1600
88728131	R470 65SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, 16, 25, 40, CL150, CL300	POS. 20, TFM 1600
88728132	R470 80SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, 16, 25, 40, CL150, CL300	POS. 20, TFM 1600
88728134	R470100SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, 16, 25, 40, CL150, CL300	POS. 20, TFM 1600
88728135	R470125SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, 16, 25, 40, CL150, CL300	POS. 20, TFM 1600
88728137	R470150SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, 16, 25, 40, CL150, CL300	POS. 20, TFM 1600

Item	Denominação 1	Denominação 2	Denominação 3	Denominação 4
88728139	R470200SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, 16, 25, 40, CL150, CL300	POS. 20, TFM 1600
88728140	R470250SLN 3 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, PN16, CL150	POS. 20, TFM 1600
88728143	R470300SLN 3 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, PN16, CL150	POS. 20, TFM 1600
88728144	R470350SLN 3 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, PN16, CL150	POS. 20, TFM 1600
88728155	R470400SLN 3 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, PN16, CL150	POS. 20, TFM 1600
88728157	R470450SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, 16, 25, 40, CL150, CL300	POS. 20, TFM 1600
88728158	R470500SLN 3 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, PN16, CL150	POS. 20, TFM 1600
88728160	R470600SLN 3 5T	Peça de desg. Sede R470	PN10, PN16, CL150	POS. 20, TFM 1600
88728141	R470250SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN25, PN40, CL300	POS. 20, TFM 1600
88728142	R470300SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN25, PN40, CL300	POS. 20, TFM 1600
88728152	R470350SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN25, PN40, CL300	POS. 20, TFM 1600
88728156	R470400SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN25, PN40, CL300	POS. 20, TFM 1600
88728159	R470500SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN25, PN40, CL300	POS. 20, TFM 1600
88728161	R470600SLN 6 5T	Peça de desg. Sede R470	PN25, PN40, CL300	POS. 20, TFM 1600

16.3 Substituição de peças de reposição

NOTA

- Instruções de montagem para a substituição de peças de desgaste foram incluídas no kit de peças de desgaste.



- Soltar os parafusos sextavados **22** e remover.
- Retirar a fixação do assento **21**.
- Remover o assento **20** e substituir.
- Montar na sequência oposta.

17 Desmontagem da tubulação

- Desmontar o produto. Observar as instruções de segurança e de alerta.
- Realizar a desmontagem na sequência oposta da instalação.

18 Descarte

- Dar atenção a resíduos acumulados e gases de fluidos difundidos.
- Separar todas as peças de acordo com as determinações de reciclagem / as disposições ambientais.

19 Devolução

De acordo com os regulamentos legais em relação à proteção ambiental e pessoal, a declaração de devolução deverá ser anexada aos documentos da remessa completamente preenchida e assinada. A devolução da remessa só será processada quando esta declaração for devidamente preenchida. Quando não incluída uma declaração de devolução junto ao produto, não haverá crédito ou a reparação não será realizada, mas sim, realizado o descarte a ser pago pelo cliente.

- Limpar o produto.
- Solicitar um formulário de declaração de devolução na GEMÜ.
- Preencher corretamente a declaração de devolução.
- Enviar o produto junto com a declaração de devolução preenchida à GEMÜ.

20 Declaração de incorporação de acordo com 2006/42/CE (Diretiva de Máquinas)

**Declaração de incorporação
de acordo com a Diretiva europeia de Máquinas 2006/42/CE, anexo II, 1.B
para máquinas incompletas**

Nós, a empresa

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

declaramos que o seguinte produto

Marca: Válvula borboleta GEMÜ, metálica, de acionamento pneumático

Número série:

a partir de 20.03.2019

Número do projeto:

KL-metálica-pneumático-2019

Denominação comercial:

GEMÜ R471

cumpre os seguintes requisitos fundamentais da Diretiva de Máquinas 2006/42/CE:

1.1.3, 1.1.5, 1.1.7, 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6, 1.3., 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.8, 1.3.9, 1.5.3, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8, 1.5.9, 1.5.13, 1.5.14, 1.5.16, 1.6.1, 1.6.3, 1.6.5, 1.7.1.2

Além disso, declaramos que a documentação técnica / específica foi elaborada conforme parte B do anexo VII.

Referência das normas harmônicas aplicadas de acordo com o Artigo 7 Parágrafo 2:

EN ISO 12100:2010-11

Segurança de máquinas - Princípios gerais do design - Avaliação e redução de riscos
(ISO 12100:2010)

EN 593:2017

Válvulas Industriais - Válvulas borboleta metálicas para o uso geral

Referência das demais normas e especificações técnicas aplicadas:

EN 558:2017-05

Válvulas Industriais – Face a face de válvulas de metal para a instalação em
tubulações com flanges

O fabricante ou o procurador se comprometem em remeter a documentação especial para a máquina incompleta, em caso de
exigência fundamentada pelos países membro. Essa comunicação ocorre:

de forma eletrônica

Autorizado pela documentação

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG

Fritz-Müller-Straße 6-8

D-74653 Ingelfingen

Os direitos comerciais quanto a marca registrada permanecem invioláveis!

**Nota importante! Se for o caso, a máquina incompleta somente poderá ser colocada em operação, quando for constatado que
a máquina na qual a máquina incompleta deverá ser instalada corresponder às determinações dessa diretiva.**

2024-09-24



Joachim Brien

Diretor do setor Business Unit Industry

21 Declaração de conformidade de acordo com 2014/68/UE (Diretiva de Equipamentos sob Pressão)

Declaração de conformidade UE conforme 2014/68/UE (Diretiva de Equipamentos sob Pressão)

Nós, a empresa

GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8
D-74653 Ingelfingen-Criesbach

declaramos que o produto abaixo referido cumpre os requisitos de segurança da Diretiva de Equipamentos sob Pressão 2014/68/UE.

Denominação do aparelho de pressão: GEMÜ R471

Órgão Certificador: TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

Número: 0035

Certificado nº: 01 202 926/Q-02 0036

Processo de avaliação da conformidade: Módulo H

Normas aplicadas em partes: EN 1983, AD 2000

Classificação das válvulas: Pressão de operação máx. admissível na utilização como:

PS	Fluidos do grupo de fluidos 1					
	Categoria 1		Categoria 2		Categoria 3	
	Líquido	Gás	Líquido	Gás	Gás	
10	DN200 – DN600	DN50 – DN100		DN125 – DN350	DN400 – DN600	
16	–	DN50		DN65 – DN200	DN250 – DN600	
20	–	DN50	DN50 – DN600	DN65 – DN150	DN200 – DN600	
25	–	–		DN50 – DN125	DN150 – DN600	
40	–	–		DN50 – DN100	DN125 – DN600	

Nota para produtos com um diâmetro nominal ≤ DN 25:

Os produtos são desenvolvidos e produzidos de acordo com os procedimentos e padrões de qualidade próprios da GEMÜ, que correspondem com as exigências das normas ISO 9001 e ISO 14001.

De acordo com a Diretiva de Equipamentos sob Pressão 2014/68/UE, Artigo 4, Parágrafo 3, os produtos não devem usar o símbolo CE.

2024-01-16



Joachim Brien
Diretor do setor Business Unit Industry



GEMÜ Gebr. Müller Apparatebau GmbH & Co. KG
Fritz-Müller-Straße 6-8 D-74653 Ingelfingen-Criesbach
Tel. +49 (0)7940 123-0 · info@gemue.de
www.gemu-group.com

Sujeito a alterações
09.2025 | 88863007